

## CARATTERISTICHE

- CIRCUITO STAMPATO LED 3W
- Durata dell'emergenza di almeno 3 ore
- Include un kit legenda - legende aggiuntive sono disponibili separatamente
- Batteria ricaricabile Ni-CAD
- Base pannello e diffusore in policarbonato resistente agli urti
- Corpo in acciaio verniciato con schermo in policarbonato sulla scatola di uscita
- Può essere cablato per il funzionamento continuo o non continuo
- Emissione luminosa costante

## Pannello per illuminazione di emergenza a LED da 3 W.

Codice RS: 795-9378



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Questo pannello a LED di emergenza offre una soluzione a risparmio energetico ed economica per soddisfare i requisiti di illuminazione di emergenza. Il pannello è cablato come continuo, ma può anche essere cablato come non mantenuto se necessario.

## Specifiche generali

<b>Tipo di lampada</b>	LED 3W
<b>Stile leggero</b>	Paratia
<b>Luminosità</b>	120lm
<b>Tonalità</b>	3500K
<b>Mantenuto</b>	Mantenuto
<b>Materiali</b>	Policarbonato
<b>Durata</b>	3H min.
<b>Lampada in dotazione</b>	Sì
<b>Applicazioni</b>	I cartelli di uscita di emergenza a LED sono ideali per applicazioni commerciali, industriali e di vendita al dettaglio e si trovano in: Corridoi, officine, uscite di emergenza

## Specifiche elettriche

<b>Wattaggio</b>	3W
<b>Tensione nominale</b>	230V
<b>Batteria</b>	NiCd 1,5 Ah 3,6 V.

## Specifiche meccaniche

Lunghezza	350mm
Larghezza	117mm
Profondità	76mm
Tipo di raccordo	Paratia

## Tabelle di spaziatura

Minimo 1lux al centro				
Altezza di montaggio	Trasversale a. muro	Trasversale a. trasversale	Assiale alla parete	Assiale a. Assiale
2.5m	3.3	6.6	2.2	4.35
4.0m	4	8	2.3	4.55

Area aperta (antipánico) – 0,5 lux minimo				
Altezza di montaggio	Trasversale a. muro	Trasversale a. trasversale	Assiale alla parete	Assiale a. Assiale
2.5m	3.25	6,5	2.45	4.9
4.0m	3,6	7,2	3	6
6.0m	3,7	7.4	3,1	6.15

## Categoria di protezione

Classe IP	IP65
-----------	------

## Omologazioni

Standard Mets	BS EN 60598-1 , BS EN 60598-2-22 , BS EN 55015 , BS EN 61547 , BS EN 61000-3-2, BS EN 61000
Livello di efficienza energetica UE	A+



Maintained(3M)  
+ on/off Switched  
+ Emergency  
(remove link)



Maintained(3M)  
+ Light on 24/7  
+ Emergency  
(keep link)



Non-Maintained(3NM)  
+ Light off 24/7  
+ Emergency  
(remove link)

