

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts diamètre 60, gris

ENN05001

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Mureva BOX
Type de produit	Boîtier de distribution
Quantité par emballage	5 pièces
Teinte de couleur principale	Gris

Complémentaires

Montage	Saillie
Entrée de câble	Passe-câbles
Mode de fixation	Encliquetable: capot
Dimensions intérieures	60 x 60 x 40 mm
Nombre d'entrées de câble	4 (diamètre : 20 mm)
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) : corps PP (polypropylène) : capot SBS (styrène butadiène styrène) : passe-câble
Classe d'isolation électrique	Classe II se conformer à CEI 536
Hauteur	50 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	72 mm
Poids du produit	0,044 kg
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7035)

Environnement

Température de fonctionnement	-25...40 °C
Classe IK	IP55 se conformer à CEI 60529
Classe IK	IK07 se conformer à EN 50102
Température du fil incandescent	650 °C
Normes	EN 60670 CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	1,500 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur de l'emballage 1	5,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	46,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	200
Hauteur de l'emballage 2	28,500 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	53,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,590 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	2400
Hauteur de l'emballage 3	98,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	126,400 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	0
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

