




Verpackung: Karton 084116 und Gefache 084110 / 084109
packaging: cardboardbox 084116 and separator 084110 / 084109

Verpackungseinheit: 35 / 45 St.
packaging unit: 35 / 45 pcs.

Fehlende Masse und Angaben siehe IEC 807-2 (DIN 41652) b
Missing information and dimensions according to IEC 807-2 (DIN 41652)

Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen
Additional indications according to production documentation

Beschriftung nach Bedruckungsvorschrift 474238
Part marking according to specification 474238


Kontaktoberfläche anschlussseitig: verzinnt
terminals: tin plated

* Anschlußlänge variabel von 3 - 6 mm


Montagemaß Messerkontakte, steckseitig:

Gewindehülse: Maß HS optional 6,4 oder 5,9

3	4	5
---	---	---




- / Nietmutter mit Polyamid-Klemmring
- / clinchnut self-locking




head



- / Distanzbolzen mit Clip ALL33
- / snap-in bolt ALL 33
(dia 3,3; for PCB 1,4 to 4,5)




Gewindehülse / Gewindebolzen mit Clip CL24
threaded spacer / snap-in bolt 24
g (for PCB 2,4)




Gehäuse geklam
clamped housinc




- / Distanzbolzen mit Clip CL15
- / snap-in bolt 15 (for PCB 1,5)





Gewindebolzen / Hülse
threaded spacer / threaded spacer




Gewindehülse / Gewindebolzen mit Clip ALL
threaded spacer / snap-in bolt ALL
(for PCB 1,4 to 4,5)




thread Gewindebolzen mit Senkung / Hülse
threaded spacer / threaded spacer





- / Distanzbolzen mit Clip ALL
- ☞ - / snap-in bolt ALL (for PCB 1,4 to 4,5)



Gewindehülse / Gewindebolzen mit Clip CL15
threaded spacer / snap-in bolt 15 (for PCB 1,5)



Gewindehülse / Gewindebolzen mit Clip ALL33
 threaded spacer / snap-in bolt ALL 33
 (dia 3,3; for PCB 1,4 to 4,5)

Layoutvorschlag
recommended layout

②	Gehäuse housing	PBT GF 30	
	Kontakt contact	CuSn6	
	Zubehör accessories	CuZn39Pb3 CuNi12Zn38Mn9Pb 9SMnPb28K	
	Benennung title	Werkstoff material	

- Artikel 1000130 aus Stanyl TE250F6 sw.

*Artikel-Nr.: 1000130 /
part-no: 1000130:

Befestigungsbolzen mit Gewindesicherung
mounting bolt with thread locking

Gehäuse geklammert clamped housing	033381	6,0	237	–	–	–	Klammer	–	–		35
Gehäuse genietet riveted housing	023134	6,0	237	–	–	–	Niet	–	–		35
Abstandshülse spacer							AH			3,2	35
Nietmutter threaded spacer	023144	6,0	237	–	–	–	NM#4	6,3	6,3	3,2	35
	023139	6,0	237	–	–	–	NM#3	6,3	6,3	3,2	35
Nietmutter mit Polyamid-Klemmring clinchnut self-locking										3,2	
Distanzbolzen mit Clip CL15, für LP 1,5mm snap-in bolt 15 (for PCB 1,5)										3,2	
										3,2	
										3,2	
Distanzbolzen mit Clip ALL, für LP 1,4-4,5mm snap-in bolt ALL (for PCB 1,4 to 4,5)										3,4	
										3,4	
										3,4	
Distanzbolzen mit Clip Ø 3,3, ALL33, für LP 1,4-4,5mm snap-in bolt Ø 3,3 ALL33, (for PCB 1,4 to 4,5)	02154692	4,7	237	–	–	–	DB#4	4	7,0	3,2	35
Gewindebolzen / Hülse threaded spacer / threaded spacer	021000130	7,0	137	B#4	–	6,2	DB#4	4	8,8	3,2	35
	023149	6,0	237	B#3	min. 4	6,4	H#M3	min. 5	6,3 -0,3	3,2	35
	023159	6,0	237	#4M3	min. 4	6,4	H#M3	min. 5	6,3 -0,3	3,2	35
	123959	3,6	237	#4M3	min. 4	6,4	H#M3	min. 5	6,3 -0,3	3,2	35
	023154	6,0	237	B#4	min. 4	6,4	H#B4	min. 5	6,3 -0,3	3,2	35
										3,2	
Gewindebolzen mit Senkung / Hülse threaded spacer / threaded spacer										3,2	
Gewindehülse / Gewindebolzen mit Clip CL15, für LP 1,5 mm threaded spacer / snap-in bolt 15 (for PCB 1,5)	053049	6,0	237	HU#4	3,5	6,4	B#CL	–	6,3	3,2	35
										3,2	35
	054109	4,0	237	HU#4	3,5	6,4	B#CL	–	6,3	3,2	45
Gewindehülse / Gewindebolzen mit Clip CL24, für LP 2,4mm threaded spacer / snap-in bolt 24 (for PCB 2,4)										3,2	
	024733	6,0	237	HU#4	3	6,4	B#CL	–	6,3	3,2	35
Gewindehülse / Gewindebolzen mit Clip ALL, für LP 1,4-4,5mm threaded spacer / snap-in bolt ALL (for PCB 1,4 to 4,5)										3,4	
Gewindehülse / Gewindebolzen mit Clip Ø 3,3, ALL33 threaded spacer / snap-in bolt Ø 3,3 ALL33 (for PCB 1,4 to 4,5)	174360	4,7	237	HU#4	3,5	6,4	B#CL	–	7,0	3,2	45
Zubehör accessories	Ident.-Nr. part-no.	A* Anschluß- länge terminal length	Anford- stufe class	Zubehör Stockteile accessories mating side	I Gewinde- tiefe depth of thread	HS Einbaumaß Stockteile mounting height mating side	Zubehör Anschluß- seite accessories terminal side	I Gewinde- tiefe depth of thread	HA Einbaumaß Anschlußseite mounting height terminal side	0 Layout layout	VPE

Dimension 1: 1-50 not assigned dimension no.: 5-9, 16-24, 28-35, 46-50.				02 Neue Artikelnummer 10001351 neuzuglgt 01 Datenabnahme Index Änderung/charge		04.12.2003 Weidert 07.03.2019 A. Fabry Datum/Date Name	
Replacement for drawing number 054917 from 24.02.1999, number 054839 and 054840 from 29.03.1996, number 054948 from 10.09.1999, number 054960 from 19.01.2000				Gewichts/weight: 21 Maße/Dimensions: mm Volumen/volume:		Oberfläche/surface area: Weidert/quantity:	
				02 2786-K 801 B15		Datum/Date Name 04.08.2014 Frey 15.08.2014 Jermann	
Projektorganisation				PROVERTHA® CONNECTORS, CABLES & SOLUTIONS 401-02 customizing		Zeichnung/drawing number: TMC-37 TL 3.0-7.0 BA 7 TMC-37 TL 3.0-7.0 type 7 324252	
c 0200-17 24.10.2016 Frey Index Modification No. Date Name						Bauteile/Parts: 1/1 Einzel-Lieferbarkeit/Individual delivery:	