



Protection coupure

KRYTECH 395

Risque élevé - ISO D



Gant ultra-polyvalent qui combine plusieurs spectres de protection : coupure, étanchéité et chaleur de contact jusqu'à 100°C

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection coupure

- Résistance à la coupure optimale



Durabilité

- Endurance démontrée : toutes les performances ont été mesurées après 5 lavages



Productivité

- Préhension des objets humides et glissants en toute sécurité



Protection de la peau

- Parfaite étanchéité qui résiste aux agressions mécaniques



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Collectivité: Collecte et Traitement des Déchets

APPLICATIONS

- Coupe de feuillards, Découpage de feuillards (au plasma)
- Tôleries
- Laminage, emboutissage
- Collecte des déchets

PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU D

EN 388



4X43D

EN 374-1



Type B
JKOPT

EN 374-5



EN 407



X1XXXX

ISO 13997
20,4 N (2039 g)

Dextérité EN ISO
21420: 0/5

CATÉGORIE 3



0334



Protection coupure

KRYTECH 395

Risque élevé - ISO D

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
4 X 4 3 D	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion

EN407	DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Résistance aux grosses projections de métal en fusion
	Petites projections de métal fondu
	Résistance à la chaleur radiante
	Résistance à la chaleur convective
	Résistance à la chaleur de contact
	Propagation de flamme

EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
	J: n-Heptane
	K: Soude caustique 40%
	O: Ammoniaque 25%
	P: Peroxyde d'hydrogène 30%
	T: Formaldéhyde 37%
TYPE B	

EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Supportée textile technologie Mapa
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Vert
Longueur (cm)	32
Tailles	8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/carton
-----------	------------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/03/19/0880
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France