


PHUSE40-XL

Coulisseaux-tendeur complet

Coulisseaux tendeurs PHUSE, corps de palier en fonte et en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
H	130 mm	Hauteur de bride
A	36 mm	Hauteur logement
V	108 mm	Diamètre d'épaulement logement
L	256 mm	Longueur totale
C 0r G	19.800 N	Capacité de charge (logement)
≈m	4,87 kg	Poids

Cotes de montage

N	14 mm	Trou de fixation
J	180 mm	Distance trous de fixation
J 1	100 mm	Distance entre les trous largeur



Dimensions

L ₁	60 mm	Distance axe arbre
A ₂	30 mm	Largeur logement
H ₁	60 mm	Hauteur guidage
K ₁	M16	Vis de réglage
S	4 mm	Épaisseur de bride
F	20 mm	Distance trous de fixation extérieurs
G	80 mm	Déplacement axial
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

HUE08	Corps de palier
HUSE10	Logement (pièce 2)
GRAE40-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.