

Lampe torche LED CL 600 MA rechargeable, 600 lm, IP54

Idéal pour les électriciens, plombiers, zingueurs, couvreurs et mécaniciens.



2 ANS
GARANTIE
FABRICANT

600
LUMEN

IP 54

39h
MAX.

SENSOR
ON/OFF

USB RECHARGEABLE

60cm

Référence

1173730006

Code-barre

4007123697144

DESCRIPTION

- Idéale pour un éclairage ciblé à l'atelier, au domicile au jardin, en camping ou en plein air.
- Format de poche compact et pratique.
- Clip résistant pour une fixation facile de la lampe sur poche, ceinture, sac à dos, etc.
- Boîtier aluminium robuste et tête orientable à 360°.
- 2 interrupteurs marche/arrêt : manuel et sans contact (appui long).
- Interrupteur manuel avec 6 modes d'éclairage : diffusion de 12 et 600 lm, spot 600 lm, rouge fixe/clignotant, mode boost (double appui).
- Interrupteur sans contact : capteur de sensibilité pour une grande liberté d'action (mains libres), marche/arrêt.
- Support de maintien avec fixation multifonctionnelle : aimants, clip et passages pour bandeau.
- Batterie Li-Po intégrée (3,7 V/1 Ah) avec témoin de charge.
- 60 cm de câble USB C vers USB C fourni.

DONNÉES TECHNIQUES

Flux lumineux	600 lm	Temps de charge de la batterie	2,5 h
Consommation électrique	5 W	Technologie batterie	Lithium-Polymer
Température de couleur	6500 K	Classe de protection	III
Capacité de la batterie	1 Ah	Indice de protection (IP)	IP54
Tension de la batterie	3,7 V	Couleur	noir/gris
Autonomie max.	39 h		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	0,23 kg
Poids du produit (sans emballage)	0,11 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	8,9 cm x 6,6 cm x 14,6 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	6,8 cm x 4,4 cm x 2,6 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Lampe torche LED CL 600 MA à clip rechargeable, 60cm de câble USB C vers USB C