

Han EE 32 Pos. Female Crimp Term.



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 32 032 3101
规格	Han EE 32 Pos. Female Crimp Term.
浩亭电子目录	https://harting.com/09320323101

标识

类别	插芯
系列	Han® EE

版本

接线方式	压接针
公母类型	母头
尺寸	16 B
针数	32
接地针	有
详细资料	请单独订购压接针。

技术参数

导体截面积	0.14 ... 4 mm ²
导体截面积 [AWG]	AWG 26 ... AWG 12
额定电流	16 A
额定电压	500 V
额定脉冲电压	6 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	600 V
额定电压符合CSA	600 V
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
拧紧力矩	1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver	PH2



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	69 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140572201
eCl@ss	27440205 工业插头连接器接触部分



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

UNSPSC 24.0	39121522
-------------	----------