

Energihukommelse - UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - 2320351

Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra online-kataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De almindelige brugerbetænelser for internetdownloads er gældende. (<http://phoenixcontact.dk/download>)



Energihukommelse, LI-ION-teknologi 24 V DC, 120 Wh, til omgivelsestemperaturer fra -20 °C ... 60 °C, automatisk registrering og kommunikation med QUINT UPS-IQ

Artikelbeskrivelse


Med henblik på kontinuerlig overvågning og intelligent management er der konstant kommunikation med QUINT UPS. Via automatisk registrering af energilageret og skift under drift uden brug af værktøj er hurtig installation mulig. Energilageret til QUINT UPS med IQ Technology forlader varelageret fuldt opladet.

Dine fordele

- Lang levetid ved lange buffertider
- Lithium-jernfosfat-teknologi
- Høj energitæthed



Varedata

Pakningsstørrelse	1 STK
GTIN	 4 046356 599054
GTIN	4046356599054
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)	2.900,000 g
Toldtarifnummer	85076000
Oprindelsesland	China
Salgsnøgle	CMUQ43

Tekniske data

Mål

Bredde	135 mm
Højde	202 mm
Dybde	110 mm

Omgivelsesbetingelser

Kapslingsklasse	IP20
-----------------	------

Energihukommelse - UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - 2320351

Tekniske data

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 58 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 65 °C
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift)	≤ 80 %
Forureningsgrad	2

Indgangsdata

Mærkeindgangsspænding	24 V DC
Buffertid	14 min. (20 A)

Udgangsdata

Mærkeudgangsspænding	24 V DC
Udgangsstrøm I _{maks}	30 A
Parallelkobling	3
Seriekobling	Nej
Udgangssikring	1x 30 A ATOF 32V (breaking capacity 1000 A)

Generelt

IQ teknologi	ja
Bortskaffelse	Gamle batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes i henhold til de gældende nationale forskrifter. De kan også returneres til PHOENIX CONTACT eller producenten.
Nettovægt	2,9 kg
Hukommelsesmedium	LI-ION, 120 Wh
Kapslingsklasse	III
	IP20
Indbygningsmåde	vandret bæreskinne NS 35, EN 60715


Normer standarder og bestemmelser

Tilslutning iht. standard	CUL
Norm - Elektrisk sikkerhed	EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)
Norm - Udrustning af stærkstrømsanlæg med elektronisk materiel	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
UL-godkendelser	UL/C-UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 60950-1
	UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)
Chok	18 ms, 30g, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27)
Vibration (drift)	< 15 Hz, amplitude ±2,5 mm, 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g/2,3g efter IEC 60068-2-6
	15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.

Tegninger

Energihukommelse - UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - 2320351

Blokdiagram



Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27040603
eCl@ss 4.1	27040603
eCl@ss 5.0	27040603
eCl@ss 5.1	27040600
eCl@ss 6.0	27040600
eCl@ss 7.0	27050403
eCl@ss 8.0	27050403
eCl@ss 9.0	27050403

ETIM

ETIM 2.0	EC000382
ETIM 3.0	EC000382
ETIM 4.0	EC000357
ETIM 5.0	EC000357
ETIM 6.0	EC000357

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211510
UNSPSC 7.0901	39121011
UNSPSC 11	39121011
UNSPSC 12.01	39121011
UNSPSC 13.2	26111715

Godkendelser

Godkendelser

Godkendelser

UL Listed / UL Recognized / cUL Recognized / cUL Listed / EAC / cULus Recognized / cULus Listed

Godkendelser Ex

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Energihukommelse - UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - 2320351

Godkendelser

Godkendelsesdetaljer

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 123528
-----------	--	---	---------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 211944
---------------	--	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 211944
----------------	--	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 123528
------------	--	---	---------------

EAC			EAC-Zulassung
-----	--	--	---------------

cULus Recognized			
------------------	--	--	--

cULus Listed			
--------------	--	--	--

Tilbehør

Tilbehør

Montageadapter

Montageadapter - QUINT-ADAPTER/4 - 2866857

Montageadapter til QUINT-BAT/24DC... på 35 mm bæreskinne



Sikring

Energihukommelse - UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - 2320351

Tilbehør

Sikring - SI FORM C 25 A DIN 72581 - 0913757



Spadestiksikring, form C, farvekode: hvid, mærkestrøm: 25 A

Sikring - FUSE 30A/32V ATOF - 2908365



Sikring, mærkestrøm: 30 A. Længde: 19,1 mm, bredde: 5 mm, højde: 18,8 mm
