



PRODUCT-DETAILS

OVR T2 3N 40-440 P TS U

Surge Protective Device



概要信息	
产品型号	OVR T2 3N 40-440 P TS U
产品ID	2CTB802346R2900
欧洲商品编号(EAN)	3660308518736
目录说明	Surge Protective Device
详细描述	OVR T2 3N 40-440 P TS U Surge Protective Device

技术参数	
标准	UL 1449 Ed3
适用于	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
额定电压 (U _r)	600 V AC
系统的额定交流电压 (U _o)	347 V
电压保护等级 (Up)	1.5 kV (L-N) 1.5 kV (N-PE) 1.5 kV
最大持续工作电压 (U _c)	(L-PE) 880 V
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	100 kA

放电电流	Nominal (8 / 20 $\square$ s) 10 kA I (max, 8 / 20 $\square$ s) 40 kA
耐受短路I _{cc}	100 kA
避雷器类别	II
保护极数	4
辅助触点NC数量	4
辅助触点NO数量	4
极数	4P
Number of Conductors	4
中性端子位置	Right
传输标准	Optic
安装方式	Plug-in
安装类型	DIN-Rail
提供的选项	Residential, commercial building.
辅助电路负荷	Minimum 12Vdc - 10mA Maximum 250Vac - 1A
预防性维护功能	否
状态指示灯	是
熔断器规格	4 modular spacing

Material Compliance

RoHS信息	9AKK108466A4967
RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU
RoHS日期	20220610
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

环境条件

防护等级	IP20
允许的最高工作海拔	Without Derating 5000

UL/CSA适用的技术参数

Maximum Continuous Operating Voltage UL/CSA (MCOV)	(N-PE) 675 V (N-PE) L _{pe} ;840 V (N-PE) L _i ;420 V (N-PE) L _n ;255 V
最高工作电压UL/CSA	347 V
额定短路电流（SCCR）	200 kA
Type of Low Voltage Distribution System UL/CSA	Wye

尺寸

宽度(模块化垫片数)	4
产品净宽	71.2 mm
产品净高	98.5 mm
产品净深	64.8 mm
产品净重	0.48 kg

订货信息	
1级包装单元	box 1 piece
1级包装 总重	540 g

认证及声明（文件编码）	
声明	2CTC432056G1701
符合性声明 - CE	9AKK108466A4967
UL认证	2CTC432010G1701

Installation	
说明书和手册	2CTC432094M1701

Popular Downloads	
数据手册，技术资料	2CTC432140D1701
机械制图	2CTC800020F2800.pdf 2CTC800020F2801.dxf 2CTC800020F2802.stp 2CTC800020F2803.igs

分类	
ETIM 8	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 9	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363090
UNSPSC	39121610
e级	V11.0 : 27130805
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4906 >> Surge suppressers
对象分类代码	141DEC

分类	
低压产品及系统 → 线路保护产品 → 电涌保护器 → II 级电涌保护器	



360°