

NUMMER 829181

VERWENDET FÜR -

WAR NR. -

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

VERTRAULICH

UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG. ALLE RECHTE
VORBEHALTEN. Vervielfältigung und Weitergabe
NUR MIT GENEHMIGUNG DURCH AMP DEUTSCHLAND GMBH

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
© COPYRIGHT 1988
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
B	NEUES MATERIAL	26JAN96	R. BLU.
B1	Verpackungsänderung	28.07.98	R. BLU.
B2	REVISED PER ECO-09-024717	05NOV09	KK

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

LAYOUT

6

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING
PER D.RENAUD/D.SINISI

5

SCHÜTGUT IN KARTON
BULK IN CTN

4

NEUES MATERIAL (PHOSPHOR UND HALOGEN FREI)

3

KONTAKT NACHVERZINNT,
IM KONTAKTIERUNGSBEREICH SELEKTIV VERGOLDET

2

GEEIGNET FÜR LEITERPLATTENDICKE 1,6 MM

1

LÖTBARKEIT DER TEILE NACH
AMP-SPEZIFIKATION NR. 109-11-3

OBSOLETE 6	2-829181-3	2	15	Stiftkontakt	3	CuSn 4	selektiv vergoldet
		1	1	15 pol. Stiftgehäuse		PA 6.6, UL94 V-0	4 natur
	0-829181-3	2	15	Stiftkontakt		CuSn 4	nachverzinnt
		1	1	15 pol. Stiftgehäuse		PA 6.6, UL94 V-0	4 natur
	2-829181-1	2	15	Stiftkontakt	3	CuSn 4	selektiv vergoldet
		1	1	15 pol. Stiftgehäuse		PA 6.6, UL94 V-2	natur
	0-829181-1	2	15	Stiftkontakt		CuSn 4	nachverzinnt
		1	1	15 pol. Stiftgehäuse		PA 6.6, UL94 V-2	natur
	BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0,2mm ± -
			GEZ.	14 APR 1988	GEPR.	19 APR 1988	FORMAT A3
		GOERKE		FIEBERLING		ZEICHNUNGS-NR. 829181	

AMP

AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H.
Langen b.Ffm.,West Germany

BENENNUNG

15 POL. UMNL STIFTSOCKEL
(Standard Ausführung)

K

MASSTAB

2:1

BLATT

1 VON 1

REV.

B2

28-JUL-98

13:01:47

eq004478

/home/eq004478/edmread/neue/s.829181.1.cb