

Câble de réseau - VS-PPC/PL-PPC/PL-93C-LI/5,0



1416225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416225>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble PROFINET préconfectionné, CAT 5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22 compatible avec les chaînes porte-câbles (7 fils), RAL 6018 (jaune-vert), connecteur mâle RJ45/IP67 boîtier plastique Push-Pull sur connecteur mâle RJ45/IP67 boîtier plastique Push-Pull, Line, longueur 5 m

Données commerciales

Référence	1416225
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABNEAJ
Product key	ABNEAJ
Page catalogue	Page 309 (PC-2011)
GTIN	4046356474795
Poids par pièce (emballage compris)	376 g
Poids par pièce (hors emballage)	376 g
Numéro du tarif douanier	85444210
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Nombre de pôles	4
Enfichable	RJ45 8(4)
Nombre de sorties de câble	1
Mode de verrouillage	Push-Pull
Blindé	oui
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Support de transmission	Cuivre
-------------------------	--------

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Connecteur

Cycles d'enfichage	≥ 250
--------------------	-------

Raccordement 1

Matériau	Kunststoff
Indice de protection	IP67

Raccordement 2

Matériau	Kunststoff
----------	------------

Câble/conducteur

Longueur du câble	5,00 m
Poids de gaine	61,00 kg/km
Type	PROFINET
Structure de câble	1x4xAWG22/7; SF/TQ
Diamètre extérieur du câble	6,50 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	vert RAL 6018
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,25 mm
AWG ligne de signaux	22
Diamètre de fil avec isolant	env. 1,5 mm
Fil, coloris	blanc, jaune, bleu, orange

Câble de réseau - VS-PPC/PL-PPC/PL-93C-LI/5,0



1416225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416225>

Impédance d'onde	100 Ω $\pm$ 15 Ω (pour 1 ... 100 MHz)
Plus petit rayon de flexion, pose fixe	33 mm
Plus petit rayon de flexion, pose souple	50 mm
Nombre de cycles de flexion	3000000
Rayon de courbure	200 mm
Vitesse de déplacement	4 m/s
Accélération	4 m/s ²
Plus petit rayon de flexion, pose fixe	33 mm
Plus petit rayon de flexion, pose souple	50 mm
Nombre de cycles de flexion	3000000
Rayon de courbure	200 mm
Vitesse de déplacement	4 m/s
Accélération	4 m/s ²

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP65
	IP67
Indice de protection	IP65/IP67

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	CEI PAS 61076-3-117
----------------------	---------------------


Dessins

Dessin coté



Push-Pull connecteur RJ45 IP65/67

Schéma de connexion



Câble de réseau - VS-PPC/PL-PPC/PL-93C-LI/5,0

1416225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416225>



Homologations



EAC

Identifiant de l'homologation: 19060508

Câble de réseau - VS-PPC/PL-PPC/PL-93C-LI/5,0



1416225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416225>

Classifications

ECLASS

ECLASS-9.0	27060308
ECLASS-10.0.1	27060308
ECLASS-11.0	27060308

ETIM

ETIM 8.0	EC002599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2022 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr