

# Fiche technique du produit

Spécifications



## safety module advanced electronic card

VW3A3802

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit                  | Altivar Process ATV900<br>Altivar Machine ATV340                                                    |
| Type de produit ou équipement     | Module de sécurité                                                                                  |
| Application spécifique du produit | Travail des matériaux<br>Manutention<br>Architecture sans charges suspendues/verticales ou tirantes |

### Complémentaires

|                           |                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction de sécurité      | SS1 (arrêt sécurisé 1)<br>SLS (vitesse limite de sécurité)<br>SMS (vitesse maximale de sécurité)<br>SBC (commande de freinage sécurité) |
| tension nominale          | 24 V CC - 15...20 %                                                                                                                     |
| Tension de sortie         | 24 V CC                                                                                                                                 |
| Entrée courant            | = 20 mA sans charge                                                                                                                     |
| Courant commuté maximum   | 0,5 A                                                                                                                                   |
| Chute de tension maximale | <1 V à 0,5A                                                                                                                             |
| Ondulation résiduelle     | < 5 %                                                                                                                                   |
| Charge inductive          | 15 H pour pour 100 mA<br>0,6 H pour pour 500 mA                                                                                         |
| Capacité de charge max    | 1 µF                                                                                                                                    |
| Support de montage        | Intégré au variateur                                                                                                                    |

### Environnement

|        |                  |
|--------|------------------|
| Normes | CEI/EN 61800-5-2 |
|--------|------------------|

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,800 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 13,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 19,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 223,000 g |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 16        |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Hauteur de l'emballage 2  | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2  | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2    | 4,477 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| Empreinte environnementale        |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil environnemental            | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                          |
| Use Better                        |                                                                                            |
| Matières et Substances            |                                                                                            |
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                                                        |
| Emballage sans plastique          | Non                                                                                        |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Numéro SCIP                       | 302b02b7-9c64-4061-a82e-b43846bf2bb6                                                       |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                          |
| Use Again                         |                                                                                            |
| Réemballer et réusiner            |                                                                                            |
| Profil Économie Circulaire        | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                 |
| Reprise                           | No                                                                                         |