

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimasyS - échangeur latéral air/eau - 1800w - 230v - 50/60hz

NSYCEW1K8

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimasyS
Nom du produit	ClimasyS CE
Type de produit ou équipement	Échangeur air-eau
Type de montage	Côtés de l'enveloppe
Puissance de refroidissement	1750 W

Complémentaires

pression	5 bar pour l'eau
Chute de pression	0,1 bar
débit d'eau	Circuit interne: 150 l/h
Débit nominal	Circuit externe: 570 m3/h
Type de commande	Thermostat
Plage de réglage de la température	20...46 °C
Température de fonctionnement	À l'extérieur du boîtier: 1...70 °C À l'intérieur du boîtier: 20...60 °C
Fluide contrôlé	Eau
Type de raccordement hydraulique	G 1/2 (femelle)
Tension d'entrée	230 V 2 phases
[In] courant assigné d'emploi	0,36 A
Puissance consommée	75 W
hauteur	Externe: 901 mm
Largeur	Externe: 398 mm
Profondeur	Externe : 137 mm
Poids du produit	18 kg
Niveau sonore	58 dB se conformer à EN/ISO 3746
Type de protection	Protection thermique: T 2 A
Matière	Acier
Couleur	Gris (RAL 7035)

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit interne) IP55 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit externe)
------------------------	--

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications du produit	CE
Règlement Européen	2006/95/CE - directive basse tension 2004/108/EC - electromagnetic compatibility 2006/42/CE - machine
Normes	EN 60335-2-40 EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	21,000 cm
Largeur de l'emballage 1	45,000 cm
Longueur de l'emballage 1	101,000 cm
Poids de l'emballage 1	21,000 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	116,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	167,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles