




interrupteurs différentiels bipolaires 16, 25, 40, 63 et 80 A suivant NF.C. 61140, B.S. 4293, CEBEC, CEE 27, DEMKO, FEMKO, NEMKO, SEMKO, IEC 755, ÖVE, SEV et VDE 0664 Teil 1





permettant de répondre aux exigences du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.



- tension nominale
Un : 230 V
- capacité de raccordement des bornes :
16/25/40A : 0,75 à 16 mm²
63/80 A : 1,5 à 25 mm²
- couleur : gris



Profondeur 55		type AC  courant alternatif			type A  courant alternatif ou continu pulsé			tenue aux courts-circuits 6000 A en association avec fusibles ci-dessous
courant nominal In	sensibilité IΔn	référence	code article	poids unitaire (kg)	référence	code article	poids unitaire (kg)	
16 A	10 mA	RBA 016.2.010G	0617 020	0,190	RDA 016.2.010G	0617 000	0,190	
25 A	30 mA	RBA 025.2.030G	0609 020	0,180	RDA 025.2.030G	0609 000	0,190	gI 63
	100 mA	RBA 025.2.100G	0611 020	0,175	RDA 025.2.100G	0611 000	0,185	
	300 mA	RBA 025.2.300G	0613 020	0,160	RDA 025.2.300G	0613 000	0,180	
	500 mA	RBA 025.2.500G	0615 020	0,160	RDA 025.2.500G	0615 000	0,180	
40 A	30 mA	RBA 040.2.030G	0601 020	0,180	RDA 040.2.030G	0601 000	0,190	gI 63
	100 mA	RBA 040.2.100G	0603 020	0,175	RDA 040.2.100G	0603 000	0,185	
	300 mA	RBA 040.2.300G	0605 020	0,160	RDA 040.2.300G	0605 000	0,180	
	500 mA	RBA 040.2.500G	0607 020	0,160	RDA 040.2.500G	0607 000	0,180	
63 A	30 mA	RBA 063.2.030G	0619 010	0,345	RDA 063.2.030G	0619 000	0,345	gI 63
	100 mA	RBA 063.2.100G	0621 010	0,330	RDA 063.2.100G	0621 000	0,345	
	300 mA	RBA 063.2.300G	0623 010	0,330	RDA 063.2.300G	0623 000	0,330	
	S 300 mA	RBA 063.2.300S	0623 050	0,335	RDA 063.2.300S	0623 040	0,335	
	500 mA	RBA 063.2.500G	0625 010	0,335	RDA 063.2.500G	0625 000	0,335	
80 A	30 mA	RBA 080.2.030G	0627 010	0,345				gI 80
	100 mA	RBA 080.2.100G	0629 010	0,335				
	300 mA	RBA 080.2.300G	0631 010	0,335				



- tension nominale
Un : 230 V
- capacité de raccordement des bornes :
16/25/40A : 0,75 à 16 mm²
63/80A : 1,5 à 25 mm²
- couleur : gris



Profondeur 70		type AC  courant alternatif			type A  courant alternatif ou continu pulsé			tenue aux courts-circuits 6000 A en association avec fusibles ci-dessous
courant nominal In	sensibilité IΔn	référence	code article	poids unitaire (kg)	référence	code article	poids unitaire (kg)	
16 A	10 mA	NBA 016.2.010G	0617 070	0,195	NDA 016.2.010G	0617 050	0,195	
25 A	30 mA	NBA 025.2.030G	0609 070	0,185	NDA 025.2.030G	0609 050	0,195	gI 63
	100 mA	NBA 025.2.100G	0611 070	0,180	NDA 025.2.100G	0611 050	0,190	
	300 mA	NBA 025.2.300G	0613 070	0,165	NDA 025.2.300G	0613 050	0,185	
	500 mA	NBA 025.2.500G	0615 070	0,165	NDA 025.2.500G	0615 050	0,185	
40 A	30 mA	NBA 040.2.030G	0601 070	0,185	NDA 040.2.030G	0601 050	0,195	gI 63
	100 mA	NBA 040.2.100G	0603 070	0,180	NDA 040.2.100G	0603 050	0,190	
	300 mA	NBA 040.2.300G	0605 070	0,165	NDA 040.2.300G	0605 050	0,185	
	500 mA	NBA 040.2.500G	0607 070	0,165	NDA 040.2.500G	0607 050	0,185	
63 A	30 mA	NBA 063.2.030G	0619 030	0,355	NDA 063.2.030G	0619 020	0,355	gI 63
	100 mA	NBA 063.2.100G	0621 030	0,335	NDA 063.2.100G	0621 020	0,355	
	300 mA	NBA 063.2.300G	0623 030	0,330	NDA 063.2.300G	0623 020	0,330	
	S 300 mA	NBA 063.2.300S	0623 070	0,335	NDA 063.2.300S	0623 060	0,335	
	500 mA	NBA 063.2.500G	0625 030	0,330	NDA 063.2.500G	0625 020	0,330	
80 A	30 mA	NBA 080.2.030G	0627 030	0,355				gI 80
	100 mA	NBA 080.2.100G	0629 030	0,345				
	300 mA	NBA 080.2.300G	0631 030	0,345				