

AXL F DI32/1 1F - 数字量模块



2688035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2688035>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



Axioline F，数字量输入模块，数字输入: 32，24 V DC，连接技术: 1线制，本地总线传输速率: 100 Mbps，保护等级: IP20，包括总线基础模块和Axioline F连接器

产品描述

模块设计用于Axioline F站内部。用于采集数字量信号。可调整输入端的滤波时间以增强抗干扰性。如果滤波时间为100 μs，则您可在应用中使用最大输入频率为5 kHz的计数器功能。

优势

- 32个数字输入符合EN 61131-2 1类和3类的要求
- 24 V DC，2.4 mA
- 单线制连接技术连接的传感器
- 最小更新时间< 100 μs
- 滤波时间可按三种增量进行调节：< 100 μs，1000 μs 或 3000 μs
- 最大输入频率：5 kHz
- 储存设备铭牌

商业数据

订货号	2688035
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DRI231
产品关键代码	DRI231
目录页面	页码75 (C-6-2019)
GTIN	4046356501590
单件重量（含包装）	233 g
单件重量（不含包装）	186 g
原产地	DE

AXL F DI32/1 1F - 数字量模块


2688035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2688035>



技术数据

尺寸

尺寸图		
宽度		53.6 mm
高度		126.1 mm
深度		54 mm
关于尺寸数据的注意事项		使用TH 35-7.5导轨（符合 EN60715）时该深度有效。

说明

应用说明		
应用说明		只用于工业应用

接口

Axioline F本地总线		
接口数		2
连接方式		总线基础模块
传输速度		100 Mbps

系统属性

模块		
输入地址区域		4 Byte
输出地址区域		0 Byte
所需的参数数据		3 Byte
所需的组态数据		6 Byte

输入数据

数字量:		
输入名称		数字输入
输入说明		EN 61131-2 型号1和3
输入数量		32
连接方式		直插式连接
连接系统		1线制
输入电压范围, "0"信号		-3 V DC ... 5 V DC
输入电压范围, "1"信号		11 V DC ... 30 V DC
额定输入电压 U _{IN}		24 V DC

AXL F DI32/1 1F - 数字量模块

2688035

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2688035



额定输入电流 U_{IN}	2.4 mA
输入滤波时间	3000 μ s (缺省(值))
	1000 μ s
	< 100 μ s
保护电路	输入极性防反接保护; 并联二极管 (30 V , 5 s)

产品属性

产品类型	I/O 部件
产品系列	Axioline F
类型	模块化结构
安装位置	任何位置 (无温度衰减)
供货范围	包括总线基础模块和Axioline F连接器

绝缘特性

过电压类别	II (IEC 60664-1 , EN 60664-1)
污染等级	2 (IEC 60664-1 , EN 60664-1)

电气特性

额定条件下的最大功耗	3.65 W
------------	--------

电位: Axioline F本地总线(U_{BUS}) 的供电

电源电压	5 V DC (通过总线基础模块)
电流消耗	最大 120 mA (最高至HW04)
	最大 60 mA (从HW 05起)

电位: 给数字输入模块供电 (U_I)

电源电压	24 V DC
电源电压范围	19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差, 包括纹波)
电流消耗	最大 50 mA
保护电路	电涌保护; 电子 (35 V, 0.5 s)
	极性保护; 并联二极管, 外部配5 A熔断器 (仅用于调试)

电气隔离/电压范围的隔离

测试电压: 5 V本地总线的供电 (U_{BUS}) /24 V电源 (I/O)	500 V AC , 50 Hz , 1 min
测试电压: 5 V本地总线的供电 (U_{BUS}) /功能接地	500 V AC , 50 Hz , 1 min
测试电压: 24 V电源 (I/O) /功能接地	500 V AC , 50 Hz , 1 min

连接数据

连接技术

连接名称	Axioline F插头
连接方法方面的注意事项	请注意“Axioline F：系统和安装”用户手册中有关导体横断面的信息。
	UL认证应用：仅使用铜导线。

导线连接

连接方式	直插式连接
------	-------

AXL F DI32/1 1F - 数字量模块



2688035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2688035>

刚性导线横截面	0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 16
剥线长度	8 mm

Axioline F 插头

连接方式	直插式连接
连接方法方面的注意事项	请注意“Axioline F：系统和安装”用户手册中有关导体横断面的信息。 UL 认证应用：仅使用铜导线。
硬导线横截面	0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 16
剥线长度	8 mm

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-25 °C ... 60 °C
保护等级	IP20
空气压力（运行）	70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
空气压力（存放/运输）	70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 85 °C
允许湿度（运行）	5 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度（存放/运输）	5 % ... 95 % (无冷凝)

标准和规范

保护等级	III (IEC 61140 , EN 61140 , VDE 0140-1)
------	---

安装

安装类型	DIN 导轨安装
安装位置	任何位置（无温度衰减）

AXL F DI32/1 1F - 数字量模块


2688035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2688035>




图纸

接线图



采用1线制连接技术进行连接

结构框图



端子点的内部布线


AXL F DI32/1 1F - 数字量模块

2688035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2688035>



尺寸图



尺寸

AXL F DI32/1 1F - 数字量模块



2688035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2688035>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2688035>



DNV GL

认证ID: TAA00000DF



LR

认证ID: LR2480202TA



BV

认证ID: 36433/B4 BV



PRS

认证ID: TE/1020/880590/21

BSH

认证ID: 840



RINA

认证ID: ELE008423XG

ABS

认证ID: 20-2059154-PDA



EAC

认证ID: TR_TS_D_01831-19

UAE-RoHS

认证ID: 23-02-63242



cULus Listed

认证ID: E238705



cULus Listed

认证ID: E238705

AXL F DI32/1 1F - 数字量模块

2688035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2688035>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ECLASS-13.0	27242604

ETIM

ETIM 9.0	EC001599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

AXL F DI32/1 1F - 数字量模块

2688035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2688035>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	5eec1585-35fb-4e9d-bba4-5559f46181d3

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn