



### Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	TeSys-Insel
Kurzbezeichnung des Geräts	TPRST
Produkt oder Komponententyp	Motorstarter
Typ des Motorstarters	Direkt auf der Leitung
Erläuterungen zum Gerät	Direktanlasser, der über einen Buskoppler mit einem Automatisierungscontroller verbunden ist Nur funktionsfähig, wenn an einen Buskoppler angeschlossen
Funktion verfügbar	Erkennung des anliegenden Spannungsanliegens Elektrischer Leitungs- und Lastschutz Leistungs- und Energieüberwachung bei Anschluss an das TPRVM-Spannungsmodul
Produktkompatibilität	TPRBC Buskoppler TPRVM Spannungsschnittstellenmodul
Beschreibung Pole	3P 3 NO
Nutzungskategorie	AC-1 AC-2 AC-3 AC-4
Motorleistung (kW)	18,5 kW bei 230 V 50 Hz (AC-3) 30 kW bei 380-415 V 50 Hz (AC-3) 30 kW bei 440 V 50 Hz (AC-3) 37 kW bei 500 V 50 Hz (AC-3) 37 kW bei 690 V 50 Hz (AC-3)
Motor power HP (UL / CSA)	5 hp bei 120 V AC 60 Hz für 1 Phase Motor 10 hp bei 240 V AC 60 Hz für 1 Phase Motor 20 hp bei 208 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor 20 hp bei 240 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor 40 hp bei 480 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor 50 hp bei 600 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
Betriebsbemessungsspannung Ue	<= 690 V AC 47–63 Hz
Nennbetriebsstrom Ie	65 A 50 °C) bei <= 440 V AC-3 80 A 50 °C) bei <= 440 V AC-1
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	80 A bei <50 °C
Nennisolationsspannung Ui	690 V entspricht IEC 60947-4-1 600 V entspricht UL 60947-4-1 600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 60947-4-1

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV entspricht IEC 60947-1
Überspannungskategorie	III
Einstellber. für therm. Schutz	3,35...65 A
Überlast-Auslöseklasse	Class 5...30
Rückstellung	Dezentral oder automatisch
Irms Nenneinschaltleistung	1000 A bei 440 V entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität	1000 A bei 440 V entspricht IEC 60947
Nennkurzzeitstrom Icw	900 A bei <40 °C - 1 s 520 A bei <40 °C - 10 s 260 A bei <40 °C - 1 min. 110 A bei <40 °C - 10 min.
Mittlere Impedanz	1,5 MOhm - Ith 80 A 50 Hz
Verlustleistung je Pol	6,3 W AC-3 - Ith 65 A 9,6 W AC-1 - Ith 80 A
Steuerkreisspannung	24 V DC vom Buskoppler versorgt
Leistungsaufnahme	80 mA Schütz versiegelt 500 mA Einschalten des Schützes
Verlustleistung in W	20,8 W bei Ie

### Zusatzmerkmale

Mechanische Lebensdauer	6 Mcycles
Elektrische Lebensdauer	1,4 Mcycles 65 A AC-3 bei Ue 440 V 0,5 Mcycles 80 A AC-1 bei Ue 440 V
Maximale Betriebsrate	3600 cyc/mn AC-3
Ansprechzeit	< 80 ms Schließung < 80 ms Öffnung
Safety performance level	B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Schutzfunktionen	Thermischer Überlastschutz Motorüberhitzung Überstromschutz Unterstrom Blockierung Schweranlauf Stillstand Schneller Zyklus - Verriegelung Phasenfolge Schneller Neustart - Verriegelung Phasenumkehr Phasenausfall Phasensymmetrie Erdschlussstrom
Monitoring type	Zeitgerät EIN Zeitgeräteschalter EIN Anzahl von Fehlern Anzahl Schaltspiele Anzahl der Leistungszyklen des Geräts Durchschnittliche Stromstärke Iavg Durchschnittliche Spannung Vavg Max. Strom Imax Max. Spannung Vmax Wirk- und Blindleistung mit Spannungsmodul Aktive und reaktive Energie mit Spannungsmodul Wirkleistungsfaktor mit Spannungsmodul
Lokale Signalisierung	1 LED (grün/rot)DS (Gerätestatus): 1 LED (grün/rot)LS (Laststatus):
Normen	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
Produktzertifizierungen	CSA UL EAC CCC

Montagemodus	Horizontal und vertikal (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Anschlüsse - Klemmen	EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1...35 mm <sup>2</sup> (AWG 16-AWG 2)fest EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1...25 mm <sup>2</sup> (AWG 16 - AWG 4)fest EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1...35 mm <sup>2</sup> (AWG 16-AWG 2)flexibel ohne Aderendhülse EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1...25 mm <sup>2</sup> (AWG 16 - AWG 4)flexibel ohne Aderendhülse EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1...35 mm <sup>2</sup> (AWG 16-AWG 2)flexibel mit Aderendhülse EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1...25 mm <sup>2</sup> (AWG 16 - AWG 4)flexibel mit Aderendhülse
Anzugsmoment	5 Nm - Kabel 1...25 mm <sup>2</sup> Sechskant 4 mm 8 Nm - Kabel 25...35 mm <sup>2</sup> Sechskant 4 mm
Breite	55 mm
Höhe	167 mm
Tiefe	125 mm
Produktgewicht	1,248 kg

## Montage

Umgebungstemperatur zur Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C ohne Leistungsreduzierung 50...60 °C mit Stromabsenkung
Relative Feuchtigkeit	5...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 2000 m ohne Leistungsreduzierung
Schutzart (IP)	IP20
Verschmutzungsgrad	2
Schutzbehandlung	TC
Feuer Beständigkeit	960 °C entspricht UL 94 850 °C entspricht IEC 60695-2-1 650 °C entspricht IEC 60695-2-12
Stoßfestigkeit	15 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit	1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3...13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13...200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Elektromagnetische Verträglichkeit	Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung, Level 3 (8 kV Luft, 6 kV Kontakt) (EN/IEC 61000-4-2) Störfestigkeitsprüfung HF-Felder, Level 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3) Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen, Level 4 (4 kV) (EN/IEC 61000-4-4) Zerstörfestigkeitsprüfung, Level 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5) Zerstörfestigkeitsprüfung, Level 4 (4 kV) (EN/IEC 61000-4-5) Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung (20 V) (EN/IEC 61000-4-6)

## Verpackungseinheiten

Verpackungsgewicht (Lbs)	1,376 kg
Höhe VPE1	10,100 cm
Breite VPE1	2,500 cm
Länge VPE1	11,400 cm

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung für China</a> Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---