

# VIP-2/PT/D15SUB/M/LED - Übergabemodul



2904259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904259>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschluss und D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit LED, Polzahl: 15

## Kaufmännische Daten

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer                            | 2904259                                       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                                       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                                       |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | I1 - Systemverkabelung                        |
| Produktschlüssel                         | DK2122                                        |
| GTIN                                     | 4046356813266                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 120,8 g                                       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 120,8 g                                       |
| Zolltarifnummer                          | 85366990                                      |
| Ursprungsland                            | US                                            |

# VIP-2/PT/D15SUB/M/LED - Übergabemodul



2904259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904259>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Produkttyp     | Übergabemodul          |
| Produktfamilie | VARIOFACE Professional |
| Polzahl        | 15                     |

### Isolationseigenschaften

|                        |    |
|------------------------|----|
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad     | 2  |

### Elektrische Eigenschaften

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Nennspannung $U_N$               | 24 V DC |
| Max. Strombelastbarkeit je Zweig | 2 A     |
| Bemessungsstoßspannung           | 1,2 kV  |

### Anschlussdaten

#### Feldebene

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Anschlussart               | Push-in-Anschluss                            |
| Abisolierlänge             | 8 mm                                         |
| Leiterquerschnitt starr    | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt AWG      | 26 ... 14                                    |

#### Steuerungsebene

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Anschlussart          | D-SUB-Stiftleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1                 |
| Polzahl               | 15                |

### Signalisierung

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Statusanzeige           | LED |
| Statusanzeige vorhanden | ja  |

### Maße

#### Artikelabmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 52 mm   |
| Höhe   | 72,1 mm |
| Tiefe  | 46,6 mm |

### Materialangaben

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Farbe                   | grau (RAL 7042)         |
| Isolierstofftyp Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

## Umgebungsbedingungen

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | -20 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |

## Normen und Bestimmungen

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664    |
|                     | DIN EN 50178 |

## Montage


|            |                     |
|------------|---------------------|
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig            |

## Hinweise

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Zeichnungen

Schaltplan



## Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904259>

|  <b>CSA</b><br>Zulassungs-ID: 2122203 |                    |                 |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                        | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                  |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                        | 24 V               | 2 A             | 26 - 14         | -                         |

|  <b>cUL Recognized</b><br>Zulassungs-ID: E238705 |                    |                 |                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                   | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                             |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                                   | 24 V               | 2 A             | 26 - 14         | -                         |

|  <b>UL Recognized</b><br>Zulassungs-ID: E238705 |                    |                 |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                    | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                              |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                                    | 24 V               | 2 A             | 26 - 14         | -                         |

|  <b>CSAus</b><br>Zulassungs-ID: 2122203 |                    |                 |                 |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                            | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                      |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                            | 24 V               | 2 A             | 26 - 14         | -                         |

# VIP-2/PT/D15SUB/M/LED - Übergabemodul



2904259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904259>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002780 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja           |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(c), 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | 520eb584-a665-4290-a028-37ea9d4b4a1d |