



Brand of NTN corporation

Données techniques

UCP319

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UC319G2, P319

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	120 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	75 mm
B - Largeur Bague Intérieure	103 mm
d - Diamètre arbre	95 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

G - Graisseur	M10x1
H - Distance base du logement au centre du roulement	125 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement	45 mm
H2 - Hauteur du logement	250 mm
J - Distance entre trous de fixation	360 mm
L - Longueur du logement	470 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement	125 mm
N - Dimension trou de fixation	36 mm
N1 - Longueur du trou de montage	50 mm
S - Distance face / centre du palier	41 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	156000000 mN
C0 - Capacité de charge statique	122000000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	30,31 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	64 N-m

