

HC-STA-B16-SLFDC-2SSP21-ELC-AL - 壳体

1412853

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412853>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



面板式安装底座外壳 B16，适用双锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，保护盖板材料: PC，电缆出线: 2，水平，2x Pg21，高度: 68 mm，电缆密封: 无，保护盖: 是，标准

优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

商业数据

订货号	1412853
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APB
产品关键代码	AF7APB
目录页面	页码627 (C-2-2019)
GTIN	4055626060743
单件重量（含包装）	315.3 g
单件重量（不含包装）	315.3 g
原产地	CN

技术数据

说明

概述	适用HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K系列插芯
概述	亦可提供带粉末涂层或有颜色的型号：1372639 HC-STA-B16-SLFDC-2SSP21-EL/.../...

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	面板式安装底座外壳
应用	标准
类型	B16
出线口编号	2
螺钉连接类型	2x Pg21
型号	矮型设计
保护盖	是
电缆出口	水平
Pg螺钉连接	无

尺寸

[illegible]

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0 (保护盖)
密封材料	NBR，导电
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
保护盖板材料	PC

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	2x Pg21
锁紧类型	针脚

连接数据

HC-STA-B16-SLFDC-2SSP21-ELC-AL - 壳体



1412853

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412853>

紧固扭矩	2 Nm ... 3 Nm (用于表面安装壳体上的M5安装螺钉)
------	----------------------------------

安装

组装说明	一个开口使用塑料空位插头密封，可用螺丝刀将其打开。
------	---------------------------

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66 (插入时)
	IP67 (插入时)
	IP54 (带闭合的保护盖)
冲击强度	IK09
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B16-SLFDC-2SSP21-ELC-AL - 壳体


1412853

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412853>



图纸

尺寸图



尺寸图

HC-STA-B16-SLFDC-2SSP21-ELC-AL - 壳体



1412853

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412853>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412853>

DNV

认证ID: TAE000037S



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	5.925千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn