


PTUE50-XL


Coulisseaux-tendeur complet

Coulisseaux tendeurs PTUE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique





Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	50 mm	Alésage
H	115 mm	Hauteur
L	148 mm	Longueur totale
B_1	43,8 mm	Largeur totale du collier de blocage
≈m	2,37 kg	Poids

Cotes de montage

A_1	16 mm	Largeur rainure de guidage
	H13	Jeu largeur rainure de guidage
H_1	102 mm	Distance rainures de guidage
	0,15 mm	Tolérance haute de la distance de la rainure de guidage
	-0,15 mm	Tolérance distance mini rainure de guidage
N	29 mm	Trou de fixation

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Dimensions

L_1	90 mm	Distance axe arbre
L_2	16 mm	Longueur lien fixe
L_3	85 mm	Longueur rainure de guidage
A	50 mm	Largeur logement côté fixation
N_1	20 mm	Largeur encoche
N_2	49 mm	Hauteur gorge
S_1	32,8 mm	Distance of raceway to locking collar
T	83 mm	Hauteur logement côté fixation
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrication
A_2	35 mm	Largeur logement

information additionnelle

	TUE10	Corps de palier
	GRAE50-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact