




Raccord à souder pour capteurs process

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



- 1 Orifice de fuite (4x)
- 2 Chanfrein pour l'étanchéité



Application		
Version	pour tuyaux, avec orifice de fuite	
Tenue en pression	50 bar	5 MPa
Remarque sur la tenue en pression	pour le raccordement capteur - raccord	
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids	[g]	168,7
Matières en contact avec le fluide	Raccord à souder: inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz 4 µm	

E43412



Raccord à souder pour capteurs process

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process	Raccord à souder 1" (25,4 x 1,65); Maße gemäß DIN 11866; Reihe C ASME-BPE
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces