




Données techniques

NU2204EAT2X

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée


ULTAGE®

VISUEL(S)



NU2204EAT2X

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	20 mm
D - Diamètre Extérieur	47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	18 mm
E - Cote sur rouleaux	41,5 mm
F - Cote sous Rouleaux	26,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement	0,6 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Masse	0,146 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	38500000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	31000000 mN



PERFORMANCE PRODUIT

Cu - Charge limite à la fatigue	3750000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	115200 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	84000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	24 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face	26 mm
db - Diamètre de passage mini BI	29 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	42 mm
ra max - Rayon max de raccordement	1 mm
r1a - Rayon max de raccordement	0,6 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = Fr$$

Charge radiale statique équivalente

$$Po = Fr$$

