




Raccords process Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A



1 Orifice de fuite



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Application

Version	avec orifice de fuite	
Tenue en pression	25 bar	2,5 MPa
PMSA pour des applications [bar] selon NEC	25	

Données mécaniques

Poids [g]	203
Matières	raccord process: inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz 4 µm
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------