

Câble de réseau - VS-M12MS-IP67/B-94B-LI/5,0



1412354

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412354>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, connecteur mâle droit M12 / IP67, détrompage: A, sur connecteur mâle droit RJ45 Verrouillage à clip / IP67, longueur de câble: 5 m



Données commerciales

Référence	1412354
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF1CMI
Product key	BF1CMI
Page catalogue	Page 301 (PC-2011)
GTIN	4046356475525
Poids par pièce (emballage compris)	264,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	264,9 g
Numéro du tarif douanier	85444210
Pays d'origine	PL

Câble de réseau - VS-M12MS-IP67/B-94B-LI/5,0



1412354

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412354>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Nombre de pôles	8
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	3
--------------------	---

Interfaces

Type de signal/catégorie	Ethernet CAT5 (par analogie avec CEI 11801), 1 Gbit/s
--------------------------	---

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	30 V AC
	30 V DC
Support de transmission	Cuivre

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
-------------------------------------	----

Connecteur

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	------------

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12 / IP67
Type de codage	A (Standard)
Couleur surface de prise	noir
Indice de protection	IP67

Raccordement 2

Type	connecteur mâle droit RJ45 Verrouillage à clip / IP67
Couleur surface de prise	noir

Câble/conducteur

Longueur du câble	5 m
Poids de gaine	47 kg/km
Style UL AWM	20963 (80 °C / 30 V)
Nombre de pôles	8
Blindé	oui
Type	Ethernet flexible CAT5, 4 paires [94B]
Durée du parcours du signal	5,3 ns/m

Câble de réseau - VS-M12MS-IP67/B-94B-LI/5,0



1412354

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412354>

Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,16 mm
AWG ligne de signaux	26
Section de câble	4x 2x 0,14 mm ²
Diamètre de fil avec isolant	0,96 mm
Diamètre extérieur du câble	6,4 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	bleu lagon RAL 5021
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PE moussé
Fil, coloris	blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun
Epaisseur gaine extérieure	1,05 mm
Câblage par paire	2 fils par paire
Câblage total	4 paires en direction de l'âme
Revêtement optique de blindage	70 %
Résistance d'isolation	≥ 5 GΩ*km
Résistance de liaison	≤ 100,00 mΩ/m (pour 10 MHz)
Résistance de boucle	≤ 290,00 Ω/km
Impédance d'onde	100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz)
Capacité de la ligne	48 nF/km (pour 1 kHz)
Tension nominale câble	≤ 100 V
Tension d'essai fil/fil	700 V (50 Hz, 1 min.)
Tension d'essai fil/blindage	700 V (50 Hz, 1 min.)
Rayon de courbure minimum, position fixe	4 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	8 x D
Résistance à la traction	≤ 100 N
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT)	71,3 dB (pour 1 MHz) 62,3 dB (pour 4 MHz) 56,3 dB (pour 10 MHz) 53,2 dB (pour 16 MHz) 51,8 dB (pour 20 MHz) 48,9 dB (pour 31,25 MHz) 44,4 dB (pour 62,5 MHz) 41,3 dB (pour 100 MHz)
Paradiaphonie cumulée (PSNEXT)	62,3 dB (pour 1 MHz) 53,3 dB (pour 4 MHz) 47,3 dB (pour 10 MHz) 44,2 dB (pour 16 MHz) 42,8 dB (pour 20 MHz) 39,9 dB (pour 31,25 MHz) 35,4 dB (pour 62,5 MHz) 32,3 dB (pour 100 MHz)
Affaiblissement de régularité (RL)	23 dB (pour 4 MHz) 24,1 dB (pour 8 MHz)

Câble de réseau - VS-M12MS-IP67/B-94B-LI/5,0

1412354

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412354>



	25 dB (pour 10 MHz)
	25 dB (pour 16 MHz)
	25 dB (pour 20 MHz)
	23,6 dB (pour 31,25 MHz)
	21,5 dB (pour 62,5 MHz)
	20,1 dB (pour 100 MHz)
Effet d'écran	3,2 dB (pour 1 MHz)
	6 dB (pour 4 MHz)
	9,5 dB (pour 10 MHz)
	12,1 dB (pour 16 MHz)
	13,6 dB (pour 20 MHz)
	17,1 dB (pour 31,25 MHz)
	24,8 dB (pour 62,5 MHz)
	32 dB (pour 100 MHz)
Absence d'halogène	d'après IEC 60754-1
Résistance à la propagation des flammes	selon CEI 60332-1-2
Résistance à l'huile	selon EN 60811-2-1
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) -20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)
Température ambiante (montage)	-20 °C ... 80 °C
Type de signal/catégorie	Ethernet CAT5 (par analogie avec CEI 11801), 1 Gbit/s

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65 (Connecteur M12)
	IP67 (Connecteur RJ45)

Câble de réseau - VS-M12MS-IP67/B-94B-LI/5,0




1412354

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412354>

Dessins

Dessin coté



Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

Dessin coté





Schéma de connexion



Câble de réseau - VS-M12MS-IP67/B-94B-LI/5,0

1412354

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412354>



Homologations



EAC

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00385

Câble de réseau - VS-M12MS-IP67/B-94B-LI/5,0

1412354

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412354>



Classifications

ECLASS

ECLASS-9.0	27060308
ECLASS-10.0.1	27060308
ECLASS-11.0	27060307

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Câble de réseau - VS-M12MS-IP67/B-94B-LI/5,0

1412354

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412354>



Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

Phoenix Contact 2022 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr