



DELTA i-system carbonmetallic SCHUKO Schrifffeld, Betriebsanzeige 55x55mm 10/16A 250V

| Ausführung                                                        |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Produkt-Markenname                                                | DELTA                                  |
| Produkt-Bezeichnung                                               | SCHUKO-Steckdose                       |
| Ausführung des Produkts                                           | Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Ausführung der Abdeckung                                          | Zentralplatte                          |
| Ausführung der Sonderstromversorgung                              | ohne Sonderstromversorgung             |
| Ausführung der Steckdose nach VDE 0620 für erschwerte Bedingungen | Nein                                   |
| Ausführung des Phasenabgriffs                                     | Nein                                   |
| Allgemeine technische Daten                                       |                                        |
| Kennzeichnung der Steckdose                                       | ohne Aufdruck                          |
| Montageart                                                        | Befestigung mit Krallen und Schraube   |
| Oberflächenbearbeitung                                            | sonstige                               |
| Werkstoff                                                         | Thermoplast                            |
| Versorgungsspannung                                               |                                        |
| Betriebsspannung Nennwert                                         | 250 V                                  |
| Versorgungsspannungsfrequenz Bemessungswert                       | 50 Hz                                  |
| Schutzart und Schutzklasse                                        |                                        |
| Schutzart IP                                                      | IP20                                   |
| Hauptstromkreis                                                   |                                        |
| Betriebsstrom Nennwert                                            | 16 A                                   |
| Erscheinungsbild                                                  |                                        |
| Farbe                                                             | carbonmetallic                         |
| Produktdetails                                                    |                                        |
| Produktbestandteil                                                |                                        |
| • Auswurfvorrichtung                                              | Nein                                   |
| • Beschriftungsfeld                                               | Nein                                   |
| • erhöhter Berührungsschutz                                       | Ja                                     |
| • Fehlerstrom-Schutzeinrichtung                                   | Nein                                   |
| • Feinsicherung                                                   | Nein                                   |
| • integriert Funktionsbeleuchtung                                 | Nein                                   |
| • integriert Leuchtmittel                                         | Nein                                   |
| • integriert Orientierungsbeleuchtung                             | Nein                                   |
| • Klappdeckel                                                     | Nein                                   |
| Produkteigenschaft                                                |                                        |
| • abschließbar                                                    | Nein                                   |
| • halogenfrei                                                     | Ja                                     |
| • transparent                                                     | Nein                                   |
| Produktfunktion                                                   |                                        |
| Produktfunktion                                                   |                                        |

- Steckdose schaltbar
- Überspannungsschutz

Nein

Nein

#### Anzahl

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Einheiten            | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |

#### Anschlüsse

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Anordnung der Kontakte diagonal         | Nein        |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckklemme |

#### Mechanischer Aufbau

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Höhe                  | 70 mm      |
| Breite                | 70 mm      |
| Tiefe                 | 45 mm      |
| Befestigungsart       | Unterputz  |
| Material des Gehäuses | Kunststoff |

#### Umwelt-Fußabdruck

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Umweltproduktdeklaration (EPD)                  | Ja         |
| Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt              | 4,77 kg    |
| Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung | 0,284 kg   |
| Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb     | 4,48 kg    |
| Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life    | 7,42E-5 kg |

#### Approbationen Zertifikate

|                             |          |        |
|-----------------------------|----------|--------|
| allgemeine Produktzulassung | Sonstige | Umwelt |
|-----------------------------|----------|--------|



[Bestätigung](#)



#### Umwelt

[Umweltbestätigung](#)

#### Weitere Informationen

##### Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5UB1925>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5UB1925>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5UB1925](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5UB1925)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





