

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 - Couverture pour goulotte 13 modules de 18mm blanc (RAL 9003)

R9H13526

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Capot
Compatibilité de gamme	Opale Resi9
Système d'installation de câblage	Passage des goulottes dans les murs domestiques
Nombre de modules 18 mm par rangée	13
Mode de fixation	Agrafé
Normes	NFC 15-100 NF EN 50085-2-1

Complémentaires

Matière	Plastique
Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
Équipement fournis	1 capot (13 modules)
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...60 °C
Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262 IK08 se conformer à EN 50102
Hauteur	2600 mm
Largeur	252 mm
Profondeur	64 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	25,500 cm
Longueur de l'emballage 1	262,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,583 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	2,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur de l'emballage 2	26,000 cm
Longueur de l'emballage 2	262,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,044 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	96
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	120,000 cm
Longueur de l'emballage 3	262,000 cm
Poids de l'emballage 3	220,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	14 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	13 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.7 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Le produit contient des halogènes au-delà des seuils
sans PVC	Non

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	9
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui