Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke PowerLED

Leverandørens adresse: Sheriff Dabiri, THE EWART 3, BT2 7EP UNITED KINGDOM BELFAST NORTERN IRELAND, XI

Modelidentifikation: D0-2-160-20

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	DLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	Wire		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højluminanslysskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Kun med specifikke lysdæmpere


Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	9	Energieffektivitetsklasse	D
Nyttelysstrøm (ϕuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360º), i en bred kegle (120º) eller i en smal kegle (90º)	1 330 i Bred kegle (120°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3840...4080
Tændt tilstand ($P_{tændt}$), udtrykt i W	8,2	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet	80...83


			af CRI-værdier, der kan indstilles	
De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	2	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	8		
	Dybde	5 000		
Angivelse af ækvivalent effekt[(a)]		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,382 0,380
Parametre for retningsbestemte netspændingslyskilder:				
Maksimal lysstyrke (cd)		424	Spredningsvinkel i grader eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges	120...120
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		81	Overlevelsesfaktor	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,93		


[(a)] '-' : ikke relevant


[(b)] '-' : ikke relevant



相对光谱
1.0=14.613mW/nm
波 长(nm)



色容差 1.0 SDCM
x=0.382 y=0.380 ANSI/4000K



相对光谱
1.0=14.680mW/nm
波 长(nm)



色容差 1.0 SDCM
x=0.382 y=0.380 ANSI/4000K



相对光谱
1.0=14.744mW/nm
波 长(nm)



色容差 1.0 SDCM
x=0.382 y=0.380 ANSI/4000K



相对光谱
1.0=14.720mW/nm
波 长(nm)



色容差 1.0 SDCM
x=0.382 y=0.380 ANSI/4000K



相对光谱
1.0=14.629mW/nm
波 长(nm)



色容差 1.0 SDCM
x=0.382 y=0.380 ANSI/4000K



相对光谱
1.0=14.694mW/nm
波 长(nm)



色容差 1.0 SDCM
x=0.382 y=0.380 ANSI/4000K



相对光谱
1.0=14.674mW/nm
波 长(nm)



色容差 1.0 SDCM
x=0.382 y=0.380 ANSI/4000K



相对光谱
1.0=14.773mW/nm
波 长(nm)


色容差 1.0 SDCM
x=0.382 y=0.380 ANSI/4000K


相对光谱
1.0=14.731mW/nm
波 长(nm)


色容差 1.0 SDCM
x=0.382 y=0.380 ANSI/4000K


相对光谱
1.0=14.666mW/nm
波 长(nm)


色容差 1.0 SDCM
x=0.382 y=0.380 ANSI/4000K

EPREL-registreringsnummer: 2785792 Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 28/08/2024.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2785792

Leverandør: SUNPOWER GROUP HOLDINGS NI LTD (Importør)	**Websted:** https://www.sunpowergroupholdings.com/
Kundeservice:	
Navn: Sheriff Dabiri	**Websted:**
E-mail: Logistics@sunpower-uk.com	**Telefon:** +44 118 982 3745
Adresse: THE EWART 3 BT2 7EP BELFAST	