



Principales

Gamme de produit	Modicon M171/M172
Type de produit ou équipement	Contrôleur
Application spécifique du produit	HVAC et solution de pompage
Variante	Programmable
Nombre d'entrées/sorties	22
Nombre d'entrée logique	6
Nombre de sortie logique	1 pour collecteur ouvert 3 pour sorties relais SPST avec commun identique 2 pour sorties relais SPST avec commun indépendant
Courant de sortie logique	2 A pour relais
Nombre d'entrées analogiques	2 configurable 3 entrée NTC analogique
Nombre de sorties analogiques	3 tension, plage: 0...10 V 2 PWM/PPM, plage: 20 kHz, 12 V, 35 mA

Complémentaires

Nombre de ports	1 bus d'extension LAN
Nombre d'entrées/sorties	5 sortie analogique(s) 6 entrée logique(s) 5 entrée analogique(s) 6 sortie logique(s)
Entrée logique	PNP ou NPN (positive/négative)
Utilisation des contacts	Contacts libre de potentiel
Type d'entrée analogique	Tension 0...5 V (ratiométrique) Tension 0...10 V NTC sonde de température - 50...100 °C - résolution: 0,1 °C Courant 0...20 mA/4...20 mA Tension 0...1 V
Alimentation électrique du capteur	12 V CC à 85 mA 5 V CC à 20 mA
[Us] tension d'alimentation	12...24 V +/- 20 % CA/CC 24 V +/- 20 % CC
Puissance consommée en W	18 W à 24...48 V CA/CC
Horodateur	Intégré clock at -10...55 °C
Type d'afficheur	Sans afficheur

Catégorie de surtension	II
Signalisation locale	1 DEL (rouge) pour programmable 1 DEL (jaune) pour programmable 1 DEL (vert) pour programmable
Support de montage	Rail DIN
Largeur	140 Mm
Hauteur	110 Mm
Profondeur	61,6 Mm
Poids du produit	0,385 Kg

Environnement

Règlement Européen	86/188/CEE - directive agents physiques (bruit) 2006/95/CE - directive basse tension
Normes	EN/IEC 60730
Certifications du produit	CE[RETURN]cURus[RETURN]CSA[RETURN]EAC
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...55 °C se conformer à UL 60730-1
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...85 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation
Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	2

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US1PC1222537
Programme promotionnel	PC12
GTIN	3606480752803
Rentabilité	Oui
Pays d'origine	IT

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,200 Cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 Cm
Longueur de l'emballage 1	12,500 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	226,000 G
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	15,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	3,590 Kg

Durabilité de l'offre

Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Oui
Emballage avec carton recyclé	Oui
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil 🔗
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption 🔗
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : Commercialisé avec annonce fin de vie

La référence TM171OF22R peut être remplacée par l'un des produits suivants :



TM173OFM22R

Contrôleurs logiques M173 Optimized Montage en Façade 22 E/S , 2 RS485

Qté 1

Date de substitution : |