

Kelvin-Messleitung

- 1 Koaxial-Sicherheits-Federkorbstecker, konfektioniert an Koaxialkabel und Sicherheits-Kelvinklemme
- diese Kelvin-Messleitung wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt
- Sicherheits-Kelvinklemme mit Klemmbereich Ø 30 mm
- für unsere Kelvin-Einbaubuchse **KBU 7992 L Au / ..**(Farbe)
- den Warnhinweis WH 007 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr.

KML 7852 Au / SAK / 150 / ..(Farbe)

- Leitung Koaxialkabel
2 x 0,75 mm²
- Kontaktteile **vergoldet**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle



WH 007

Kelvin measuring lead

- 1 coaxial safety lamella-basket plug, assembled on coaxial cable and safety kelvin clip
- this kelvin measuring lead has been especially developed for four-wire measurement
- safety kelvin clip with grips up to Ø 30 mm
- for our kelvin threaded socket **KBU 7992 L Au / ..**(colour)
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 007


Order No.

KML 7852 Au / SAK / 150 / ..(colour)

- cable coaxial cable
2 x 0.75 mm²
- contact parts **gold-plated**
- insulation PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table



WH 007



Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. ¹⁾	KML 7852 Au / SAK / 150 / .. (Farbe) Kontaktteile vergoldet	Order No. ¹⁾	KML 7852 Au / SAK / 150 / .. (colour) contact parts gold-plated
Farben	schwarz, rot	colours	black, red
Längen	150 cm	lengths	150 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	Koaxialkabel 2 x 0,75 mm ²	cable	coaxial cable 2 x 0.75 mm ²
Bemessungsspannung ²⁾	33 V _{AC} / 70 V _{DC}	rated voltage ²⁾	33 V _{AC} / 70 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	10 A	rated current ²⁾	10 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +80 °C	operating temperature	from -10 °C to +80 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben und Längen auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other contact platings, colours and lengths on request
²⁾ at normal ambient temperatures