

Données techniques


22320EMW33


Roulements à rotule sur rouleaux



ULTAGE®

VISUEL(S)





DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	100 mm
D - Diamètre Extérieur	215 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	73 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	186,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	3 mm
Nb de trous de lubrification	3
b - Largeur rainure	13,26 mm
k - Diamètre trou	6 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Masse	12,776 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	827000000 mN
-------------------------------	--------------



PERFORMANCE PRODUIT

C0 - Capacité Charge Statique	844000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	88900000 mN
e - Coefficient	0.34
Y0 - Coefficient charge statique axiale	1.93
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	1.98
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	2.94
N ref - Vitesse thermique de référence	15600 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	18600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	114 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	201 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	2,5 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.F_r + Y.F_a$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Charge radiale statique équivalente

$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$

X_0	Y_0
1	Y0

Les valeurs de e, Y1, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

