
OGE101

Barrage photoélectrique récepteur

OGE-HPKG/US



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		boîtier fileté
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	8
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	645
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairement
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Fréquence de commutation DC	[Hz]	1000
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Emetteur / récepteur		récepteur
Portée	[m]	< 8
Portée réglable		non
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60

OGE101

Barrage photoélectrique récepteur

OGE-HPKG/US

Indice de protection		IP 67; (en combinaison avec un connecteur correspondant)	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
MTTF	[Années]	792	
Données mécaniques			
Poids	[g]	14,4	
Boîtier		boîtier fileté	
Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 44	
Désignation du filetage		M18 x 1	
Matières		boîtier: ABS	
Matière lentille		PMMA	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		écrous de fixation: 2	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

