



### Hauptmerkmale

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Baureihe                     | Odace                              |
| Produkt- oder Komponententyp | Switch + push-button               |
| Gerätedarstellung            | Mechanismus mit Befestigungsrahmen |
| Geräteanwendung              | Beleuchtungssteuerung              |

### Zusatzmerkmale

|                                 |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusevariante                 | Einbau                                                                                                                                                                    |
| Typ der Technologie             | Elektromechanisch                                                                                                                                                         |
| Schalterfunktion                | 1-polig 2-Wege                                                                                                                                                            |
| Anzahl der Wippen               | 2                                                                                                                                                                         |
| Stellglied                      | Rocker and push-button                                                                                                                                                    |
| Befestigungsmodus               | Durch Schrauben                                                                                                                                                           |
| Farbton                         | Anthrazitfarben (RAL 7021)                                                                                                                                                |
| Oberflächenbeschaffenheit       | Matt                                                                                                                                                                      |
| Verpackungstyp                  | Paint cover                                                                                                                                                               |
| Bemessungsstrom                 | 10 AX                                                                                                                                                                     |
| [Ue] Bemessungsbetriebsspannung | 250 V                                                                                                                                                                     |
| Netzwerktyp                     | AC                                                                                                                                                                        |
| Netzwerkfrequenz                | 50/60 Hz                                                                                                                                                                  |
| Lasttyp                         | Load for energy saving lamps with ballast: 100 W                                                                                                                          |
| Mindestlastaufnahmevermögen     | 200 operations 1.25 In and 1.1 Un with $\cos \varphi = 0.3$                                                                                                               |
| Lebensdauer in Zyklen           | 20000 Zyklen bei ON and OFF at rated voltage with $\cos \varphi = 0.6$                                                                                                    |
| Elektrische Lebensdauer         | 20000 Zyklen bei ON and OFF at rated voltage with $\cos \varphi = 0.6$                                                                                                    |
| Anzahl der Klemmen              | 6 schraubenlose Klemmen                                                                                                                                                   |
| Schraubenkopfform               | Pozidriv Nr. 1                                                                                                                                                            |
| Klemmverbindungskapazität       | 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für fest Kabel(n)<br>1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für flexibel Kabel(n)<br>1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für verseilt Kabel(n) |
| Drahtabsolierungslänge          | 12 mm                                                                                                                                                                     |
| Lokale Signalisierung           | Lightable                                                                                                                                                                 |
| Material                        | Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: centre plate<br>PBT (Polybutylenterephthalat) GF30: support frame<br>PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse                            |
| Höhe                            | 71 mm                                                                                                                                                                     |
| Breite                          | 71 mm                                                                                                                                                                     |
| Tiefe                           | 33,6 mm                                                                                                                                                                   |
| Einbautiefe                     | 18,75 mm                                                                                                                                                                  |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgewicht                       | 0,04 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resistenz gegen chemische Substanzen | Resistent gegen Alkohol (70 %)<br>Resistent gegen Alkohol (96 %)<br>Resistent gegen A-Milchsäure<br>Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium<br>Resistent gegen verdünnte Bleichmittel<br>Resistent gegen verdünnten Ammoniak<br>Resistent gegen Seifenwasser<br>Resistent gegen Kristallreiniger<br>Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen<br>Beständig gegen Hexan |

## Montage

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -5...50 °C                |
| Durchschlagfestigkeit            | 2000 V                    |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | 5...35 °C                 |
| Normen                           | EN 60669-1<br>2006/95/EWG |
| Produktzertifizierungen          | LCIE: NF 619318A<br>NF    |
| Schutzart (IK)                   | IK04                      |
| Schutzart (IP)                   | IP21 D                    |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                          |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>            |
| REACH free of SVHC                  | Ja                                                                                                                             |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Toxic heavy metal free              | Ja                                                                                                                             |
| Mercury free                        | Ja                                                                                                                             |
| Sustainable packaging               | Yes                                                                                                                            |
| RoHS exemption information          |  <a href="#">Ja</a>                         |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>   |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>        |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                              |