

接口模块 - FLKM-D37 SUB/B - 2281212


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



VARIOFACE模块，带螺钉接线和D-SUB孔式接头，可安装在NS 35/7.5或NS 32导轨上，37位



关键商业数据

包装单位	5 STK
GTIN	 4 017918 054649
GTIN	4017918054649
海关税则号	8536901900
Sales Key	CK2222

技术数据

尺寸

宽度	101.3 mm
高度	77 mm
深度	58.5 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-20 °C ... 50 °C
环境温度 (存放/运输)	-20 °C ... 70 °C
保护等级	IP20

概述

额定电压 U_N	25 V AC
	60 V DC
最大允许电流 (每条分支)	2.5 A
	1.5 A (平均分配所有分支负载)
位数	37
安装位置	任意
保护等级	IP20

接口模块 - FLKM-D37 SUB/B - 2281212

技术数据

连接数据

连接名称	现场侧
连接符合标准	IEC / EN
连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
硬导线横截面	0.2 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 12

连接数据2

连接名称	控制系统侧
连接方式	D-SUB孔式插座板
位数	37

标准和规范

连接符合标准	CUL
标准/规程	IEC 60664
	DIN EN 50178
额定绝缘电压	125 V
额定过电压	1.2 kV
绝缘	功能性绝缘
污染等级	2
过电压等级	II

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250300
eCl@ss 6.0	27242600
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

接口模块 - FLKM-D37 SUB/B - 2281212

分类

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

认证


认证


认证

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

防爆认证


认证详情

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
额定电压 UN	125 V		
额定电流 IN	2.5 A		
mm ² /AWG/kcmil	30-12		

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
额定电压 UN	125 V		
额定电流 IN	2.5 A		
mm ² /AWG/kcmil	30-12		

接口模块 - FLKM-D37 SUB/B - 2281212

认证



附件

附件

系统电缆

电缆 - CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302191



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 37-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 37-芯); 电缆长度: 0.5 m

电缆 - CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302201



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 37-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 37-芯); 电缆长度: 1 m

电缆 - CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302214



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 37-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 37-芯); 电缆长度: 1.5 m

电缆 - CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302227



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 37-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 37-芯); 电缆长度: 2 m

接口模块 - FLKM-D37 SUB/B - 2281212

附件

电缆 - CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302230



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 37-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 37-芯); 电缆长度: 3 m

电缆 - CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302243



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 37-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 37-芯); 电缆长度: 4 m

电缆 - CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302256



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 37-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 37-芯); 电缆长度: 6 m

电缆 - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



预制屏蔽圆形电缆, 带1个D-SUB针式连接器和1个D-SUB孔式连接器, 电缆长度可定制

电缆 - CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - 2302434



预制屏蔽圆形电缆, 带2个D-SUB针式连接器, 电缆长度可定制

接口模块 - FLKM-D37 SUB/B - 2281212

附件

电缆 - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 2926577



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: 单线 (37-芯) (线缆经过标记并装配有套管。编织屏蔽分别连接到电缆两端。); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 37-芯); 电缆长度: 0.5 m

电缆 - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 2926580



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: 单线 (37-芯) (线缆经过标记并装配有套管。编织屏蔽分别连接到电缆两端。); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 37-芯); 电缆长度: 1 m

电缆 - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926593



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: 单线 (37-芯) (线缆经过标记并装配有套管。编织屏蔽分别连接到电缆两端。); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 37-芯); 电缆长度: 1.5 m

电缆 - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926603



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: 单线 (37-芯) (线缆经过标记并装配有套管。编织屏蔽分别连接到电缆两端。); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 37-芯); 电缆长度: 2 m

电缆 - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 2926616



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: 单线 (37-芯) (线缆经过标记并装配有套管。编织屏蔽分别连接到电缆两端。); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 37-芯); 电缆长度: 3 m

接口模块 - FLKM-D37 SUB/B - 2281212

附件

电缆 - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 2926629



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: 单线 (37-芯) (线缆经过标记并装配有套管。编织屏蔽分别连接到电缆两端。); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 37-芯); 电缆长度: 4 m

电缆 - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 2926632



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: 单线 (37-芯) (线缆经过标记并装配有套管。编织屏蔽分别连接到电缆两端。); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 37-芯); 电缆长度: 6 m

电缆 - CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - 2900912



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: 单线 (37-芯) (线缆经过标记并装配有套管。编织屏蔽分别连接到电缆两端。); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 37-芯); 电缆长度: 可定制