

Presentazione

Range of product	Actassi
Tipo prodotto	Pannello angolare equipaggiato
Presentazione del dispositivo	Loaded
Attrezzature fornite	Etichette frontali Gestione cavo posteriore 24 connettori RJ45 2 quick fix per montanti 19"
Colore	Grigio scuro (RAL 7016)
Informazioni aggiuntive	Messa a terra automatica

Caratteristiche tecniche

Connessioni - morsetti	IDC
Numero di fibre supportate	24 STP
Categoria	6a
Numero di unità rack	1U
Type of connector	S-One
Materiale	DC01 foglio di lamiera 1,2 mm PA6 parte in plastica PA66 GF20 parte in plastica
Larghezza	490 mm
Profondità	240 mm
Altezza	47 mm
Peso netto	2,5 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	-10...55 °C
Norme di riferimento	IEC 60297 ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 NF C 20-150

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio