

Données techniques

2313SC3

Roulements à rotule sur billes



Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	65 mm
D - Diamètre Extérieur	140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	48 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2,1 mm
Classe de Jeu Radial	C3
Classe de précision	P0
Masse	3,2 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	97000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	32500000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	1400000 mN
e - Coefficient	0.39
Y0 - Coefficient charge statique axiale	1.7
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	1.6
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	2.5
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	28800 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	22800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	76 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	129 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DIMENSIONS D'INSTALLATION

ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement

2 mm

