

## MARTELLLO PER FALEGNAMI MANICO LEGNO



STANLEY	Peso	Testa	☐	☒	Prezzo €	Barcode
1-54-638	100 gr.	16 mm.		4		
1-54-639	160 gr.	20 mm.		4		
1-54-640	200 gr.	22 mm.		4		
1-54-641	315 gr.	25 mm.		4		
1-54-642	400 gr.	28 mm.		4		
1-54-643	500 gr.	30 mm.		4		
1-54-645	800 gr.	35 mm.		4		

## MARTELLLO DIN 1041 MANICO LEGNO

Testa temperata e levigata.  
Fissaggio con rivestimento dell'occhio in resina gialla.  
Manico in frassino.



STANLEY	Peso	☐	☒	Prezzo €	Barcode
1-51-171	100 gr.		6		
1-51-172	200 gr.		6		
1-51-173	300 gr.		6		
1-51-174	400 gr.		6		
1-51-175	500 gr.		6		
1-51-178	800 gr.		2		
1-51-180	1000 gr.		2		
1-51-182	1500 gr.		2		

## MAZZETTA "GRAPHITE"

Manico in grafite indeformabile. Massima resistenza ai solventi. In grado di assorbire le vibrazioni fino a 5 volte in più rispetto a mazzette con manico in legno. Impugnatura ergonomica antiscivolo.



STANLEY	Peso	☐	☒	Prezzo €	Barcode
1-54-921	800 gr.		6		
1-54-922	1000 gr.		4		
1-54-923	1250 gr.		4		
1-54-924	1500 gr.		4		

## MAZZETTA DYNAGRIP MANICO SINTETICO

Manico ergonomico con impugnatura in gomma zigrinata.  
Materiale sintetico in grado di assorbire le vibrazioni  
Testa piatta temprata e levigata



STANLEY	Peso	☐	☒	Prezzo €	Barcode
1-56-364	800 gr.		2		
1-56-365	1.000 gr.		2		
1-56-366	1.250 gr.		2		
1-56-367	1.500 gr.		2		

## MAZZETTA MANICO LEGNO

Testa forgiata e temperata. Verniciatura a forno. Battenti lucidati  
Fissaggio con rivestimento dell'occhio in resina gialla.  
Manico in frassino.



STANLEY	Peso	☐	☒	Prezzo €	Barcode
1-54-050	800 gr.		2		
1-54-051	1.000 gr.		2		
1-54-052	1.250 gr.		2		
1-54-053	1.500 gr.		2		