

用于发光按钮的本体 - Ø 16 - 红色整

体 LED - 1NC



ZB6ZB42B

主要信息

产品系列	Harmony XB6
产品类型	带灯按钮的整套本体
产品短名	ZB6
固定圈材料	塑料
每件单独销售数量	1
触点类型	1NC
触点动作	慢断
接线能力	Faston 连接器, 连接型号: 2.8 x 0.5 mm
灯源	LED灯泡
灯座	内置BA 9s底座
光源颜色	红色
额定电源电压 [Us]	12...24 V 交流/直流

补充信息

CAD 总宽度	24 mm
CAD 总高度	18 mm
CAD 总深度	51 mm
ISO n°1端子	(11-12)NC
净重	0.006 kg
触线使用	标准
强制打开	有 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 K
运作传播	1 mm (NC更改电气状态) 4.3 mm (总行程)
控制力	2.5 N NC更改电气状态
触点材料	银合金(银/镍)
短路保护	6 A 熔丝管 类型 gG 符合 EN/IEC 60947-5-1
额定绝缘电压 [Ui]	250 V (污染等级 3) 符合 EN/IEC 60947-1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV 符合 EN/IEC 60947-1
额定工作电流 [Ie]	3 A 在...上 120 V, AC-15, B300 1.5 A 在...上 240 V, AC-15, B300 0.1 A 在...上 250 V, DC-13, R300 0.22 A 在...上 125 V, DC-13, R300

免责声明：本文档不构成要约，不适用于特定使用，产品的适用性或可靠性

电气寿命	1000000 次, AC-15, 2 A 在...上 230 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 次, DC-15, 2 A 在...上 230 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C
电气可靠性	$\Lambda = 10\exp(-8)$ 在...上 5 V 和 1 mA 置信度为90 % 符合 EN/IEC 60947-5-4
信号类型	恒定
电源电压范围	6...30 V 交流/直流
电流消耗	15 mA
浪涌耐受	1 kV 直接接触 符合 IEC 61000-4-5 2 kV 自由空气中 符合 IEC 61000-4-5

环境

保护处理	TC
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C
电击保护级别	Class II 符合 IEC 61140
符合标准	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
产品认证	CSA GOST CCC UL
抗振动	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27
抗瞬时脉冲能力	2 kV 符合 IEC 61000-4-4
抗电磁域	10 V/m 符合 IEC 61000-4-3
抗静电放电	6 kV 接触(金属部件) 符合 IEC 61000-2-6 8 kV 自由空气中(绝缘部件里) 符合 IEC 61000-2-6
电磁辐射	等级 B 符合 IEC 55011

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.600 cm
Package 1 Width	4.500 cm
Package 1 Length	8.100 cm
Package 1 Weight	10.000 g

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
碳足迹 (kg CO2 eq.)	1
Use Better	
材料和包装	
无塑料包装	否
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟RoHS法定范围的产品)
SCIP编号	7e93e493-8304-40e7-9b39-3ac9fc039df4
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明
Use Again	
重新包装和再制造	
WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱
回收	No

尺寸图

带灯按钮主体

尺寸

