

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Acti9, RTA, relais à retard temporisé 1OF 24...240VCA 24VCC

A9E16065W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.702 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Utilisation du relais                    | Relais temporisé                          |
| Type de temporisation                    | Retarde la mise sous tension d'une charge |
| Gamme                                    | Acti9                                     |
| Nom du produit                           | IRT                                       |
| Nom de l'appareil                        | iRTA                                      |
| Composition de contacts de signalisation | 1 F/O                                     |

### Complémentaires

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| [Ie] courant assigné d'emploi    | 8 A à 250 V CA<br>8 A à 250 V CC<br>0,01 A à 5 V CC              |
| Durée de l'impulsion             | > 100 ms                                                         |
| Signalisation locale             | DEL, clignotant pour temporisation<br>DEL vert pour puissance ON |
| Type de réglage                  | Bouton rotatif: configuration de la temporisation                |
| Plage de temporisation           | 0,1...360000 s                                                   |
| Erreur de précision              | +/- 10 %                                                         |
| Précision de répétition          | +/- 0,5%                                                         |
| [Uc] tension circuit de commande | 24...240 V CA 50/60 Hz<br>24 V CC                                |
| [Us] tension d'alimentation      | 24...240 V CA à 50/60 Hz<br>24 V CC                              |
| Mode d'installation              | Fixe                                                             |
| Support de montage               | 35 mm DIN rail symétrique                                        |
| Pas de 9 mm                      | 2                                                                |
| Hauteur                          | 93 mm                                                            |
| Largeur                          | 18 mm                                                            |
| Profondeur                       | 72 mm                                                            |
| Poids du produit                 | 0,065 kg                                                         |
| Couleur                          | Blanc                                                            |
| Durée de vie mécanique           | 5000000 cycle                                                    |
| Durée de vie électrique          | AC-1: 100000 cycle                                               |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comportement au manque de tension | 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mode de raccordement              | Borne du type à cage pour 2 câble(s) 1,5 mm² flexible avec embout<br>Borne du type à cage pour 2 câble(s) 1,5 mm² flexible sans embout<br>Borne du type à cage pour 2 câble(s) 2,5 mm² rigide avec embout<br>Borne du type à cage pour 2 câble(s) 2,5 mm² rigide sans embout |

## Environnement

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Degré de protection IP                         | IP20        |
| Immunité aux micro-coupures                    | 20 ms       |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...55 °C  |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -40...70 °C |

## Emballage

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage 1        | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1  | 2,4 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 7,4 cm  |
| Longueur de l'emballage 1 | 10,3 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 80 g    |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 0.7 kg CO2 eq. |
|----------------------------------------------------------|----------------|

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | 429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

