



Brand of NTN corporation

Données techniques

ESFLE203

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

COMPOSITION DU KIT

ES203G2, FLE203

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	26 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	9,5 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	39,1 mm
B - Largeur Bague Intérieure	19,1 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure	28,6 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

d - Diamètre arbre	17 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	27,2 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	17 mm
G - Graisseur	M6
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	99 mm
J - Distance entre trous de fixation	76,5 mm
L - Largeur / diamètre du logement	57 mm
N - Dimension trou de fixation	11,5 mm
S - Distance face / centre du palier	6,5 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	9550000 mN
C0 - Capacité de charge statique	4780000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	0,39 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	5.5 N-m

