

# SACC-M12MRS-3PECON-PG11-M - 电源连接器



1408985

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408985>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

电源连接器，4-位置，插头 弯头 M12，编码: S，螺钉连接，螺圈材料: 锌铸，镀镍，电缆密封 Pg11，电缆外径 8 mm ... 10 mm，适用于最高12 A/630 V的直流，触点4主动接地式



## 优势

- 防护等级高，能在现场安全使用
- 螺钉连接：适用于多种不同导体的成熟连接技术
- 性能高：AC插拔式连接器，最大可适用于12 A和630 V AC
- 通过专门的S编码可避免安装错误

## 商业数据

订货号	1408985
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF2CAB
产品关键代码	AF2CAB
目录页面	页码279 (C-2-2019)
GTIN	4046356861564
单件重量（含包装）	26.85 g
单件重量（不含包装）	26.5 g
原产地	DE

# SACC-M12MRS-3PECON-PG11-M - 电源连接器



1408985

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408985>

## 技术数据

### 说明

概述	将电缆护套剥去21 mm，导线绝缘层剥去6 mm，对冷压头进行压接，随后将其截短至5 mm。带截短冷压头的导线长度：20 mm。将导线连接并使用0.2 Nm的安装螺钉固定。
组装说明	<b>注意：</b> 在导线布线时请遵守允许的弯曲半径，因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载，例如通过使用电缆扎带。

### 安装

组装说明	连接器的插针排可以向出线口旋转90°
------	--------------------

### 产品属性

产品类型	圆形连接器（电缆侧）
应用	电源
位数	4
出线口编号	1
屏蔽	无
编码	S
电缆出口	弯头
Pg螺钉连接	Pg11

### 绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

### 尺寸

尺寸图	
长度	44 mm
接合螺母扳手规格	19 mm

### 外部尺寸

外径	8 mm ... 10 mm
----	----------------

### 壳体

直径外壳	20.2 mm
------	---------

### 材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料	NBR

# SACC-M12MRS-3PECON-PG11-M - 电源连接器



1408985

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408985>

夹具体材料	PA
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA
螺钉连接材料	锌铸，镀镍

## 连接数据

### 导线连接

连接方式	螺钉连接
接线横截面	0.75 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup> (带冷压头)
	0.75 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup> (刚性)
可连接导线横截面AWG	18 ... 16 (带冷压头)
单根电线的剥线长度	5 mm
紧固扭矩	0.4 Nm (M12 螺圈)
	1.5 Nm ... 2 Nm (压紧螺钉及插头外壳)
	0.4 Nm (插头尽可能旋入插头外壳)
	0.2 Nm (螺钉接线端子)

## 电气特性

额定过电压	6 kV
接触电阻	≤ 3 mΩ
绝缘电阻	> 10 GΩ
额定电压 U <sub>N</sub>	630 V AC
额定电流 I <sub>N</sub>	12 A (使用1.5 mm <sup>2</sup> 绞线时)
	12 A (40 °C时)

## 机械特性

### 机械参数

插 / 拔周期	> 100
---------	-------

## 连接器

### 连接1

插座设计	插头
插座出线	弯头
插座螺纹类型	M12
编码	S

## 电缆/电线

单根导线的剥线长度	5 mm
-----------	------

## 环境和真实条件

### 环境条件

保护等级	IP67
------	------

# SACC-M12MRS-3PECON-PG11-M - 电源连接器

1408985

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408985>



环境温度 (运行) (孔式连接器/针式连接器)

-40 °C ... 85 °C (针式/孔式)

## 标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-111

# SACC-M12MRS-3PECON-PG11-M - 电源连接器


1408985

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408985>



图纸

尺寸图



M12 x 1 针式，弯头


# SACC-M12MRS-3PECON-PG11-M - 电源连接器

1408985

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408985>



示意图



M12针式连接器针脚分配，4芯，S编码，插头侧视图

# SACC-M12MRS-3PECON-PG11-M - 电源连接器



1408985

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408985>

## 认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408985>

cUL认证			
认证ID: FILE E 221474	额定电压U <sub>N</sub>	额定电流I <sub>N</sub>	接线容量AWG
	600 V	12 A	- 16

UL认证			
认证ID: FILE E 221474	额定电压U <sub>N</sub>	额定电流I <sub>N</sub>	接线容量AWG
	600 V	12 A	- 16

## 分类

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

### ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SACC-M12MRS-3PECON-PG11-M - 电源连接器



1408985

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408985>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )	Lead ( CAS编号: 7439-92-1 )
SCIP	4477e389-3e06-4b52-b958-34a736d9edb6

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)