

RC-1KS2000 - 圧着コンタクト



1602998

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1602998>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



圧着コンタクト、メス、切削型、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.5 mm² ... 1 mm²、M23-PROシリーズの圧着バージョン12極と17極の場合は、コンタクト用リリースツールは不要です。、適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品 (Pb < 0.1 %) 製品番号: 1241572

特長

- ・圧着接続：防振性と耐熱性のあるアセンブリ
- ・高い耐引張力の接続
- ・低接触抵抗
- ・製造監視が簡単

販売用データ

アイテム番号	1602998
梱包単位	100 pc
最低注文数	100 pc
注記	受注生産（返品不可）
セールスキー	*****
プロダクトキー	ABREAD
カタログのページ	ページ 78 (C-2-2019)
GTIN	4046356242844
1個あたりの重量（梱包を含む）	0.259 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	0.21 g
関税率	85366990
生産国	DE

RC-1KS2000 - 圧着コンタクト



1602998

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1602998>

技術データ

注記

Order information:

M23-PROシリーズの圧着バージョン12極と17極の場合は、コンタクト用リリースツールは不要です。

製品特性

製品ライン

圧着コンタクト

コンタクトの種類

切削型

接続データ

接続方法

圧着端子接続式

コンタクトタイプ

メス

電線断面積

0.5 mm² ... 1 mm²

材料仕様

コンタクト表面

ニッケル (Ni) 金めっき (Au)

コンタクト材質

CuZn

寸法

機械特性

コンタクト径

1 mm

機械的特性

機械的仕様

挿抜回数

100

RC-1KS2000 - 圧着コンタクト



1602998

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1602998>

分類

ECLASS

ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

RC-1KS2000 - 圧着コンタクト



1602998

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1602998>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい
EU RoHS 物質要件を満たしています	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。 EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	Lead(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP	181cf5b2-7449-4a51-986e-4ffbf4b44980

Phoenix Contact 2025 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp