



Punte elicoidali per legno

ARTICOLO COINVOLTO

05054

Punte elicoidali per legno a 4 taglienti con punta guida a centrare autoavvitante e attacco ¼" QC

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE-COSTRUTTIVE

Esecuzione Fresata

Finitura Verniciata blu con fase lucida

Codolo ¼" quick change

Materiale CV

Durezza HRC 50

Elica Destra tipo N

APPLICAZIONI

Le punte elicoidali per legno a quattro taglienti forano il legno dolce, gli stratificati, e più in generale tutti i derivati del legno. La punta guida a centrare favorisce l'inizio preciso della foratura; la sua geometria autoavvitante aiuta nella prosecuzione della foratura. Le quattro eliche spingono l'avanzamento della punta nel foro in lavorazione, rendendo l'utensile molto aggressivo.

CONSIGLI DI UTILIZZO

Le velocità di taglio da utilizzare con le punte per legno variano a seconda del materiale da forare e del diametro dell'utensile. In particolare, nel taglio di legni teneri si consiglia di attenersi a una velocità di 2000 giri/min con punte dal diametro piccolo e di 1200 giri/min nel taglio con punte dai diametri più grossi.

Si prega di utilizzare sempre i dispositivi di sicurezza individuale durante l'uso dei prodotti.

