# MCSLPT4848A5DTR ✔ 生産可能

Alcoswitch | Alcoswitch LPT


型番: 2337232-5

Tactile Switches, Flush, Top Actuator Style, NO, Stainless Steel, Silver, Low Profile, 50 mA, 12 VDC, Alcoswitch LPT

TE.comを見る>

リレー / コンタクタ / スイッチ > スイッチ > タクト スイッチ



アクチュエータのスタイル: **フラッシュ、トップ**

動作機能: **いいえ**

端子のベース材質: **ステンレス鋼**

スイッチ端子のめっき材料: **銀**

防塵: **いいえ**

## 特徴

### 製品のタイプの特徴

| | |
|---|---|
| 製品タイプ | スイッチ |
| 脚部のスタイル | J スタイル |
| 照光 | いいえ |
| アクチュエータのスタイル | フラッシュ、トップ |
| 防塵 | いいえ |

### 構成の特徴

| | |
|---|---|
| 触感 | はい |
| ESD 接地端子 | なし |
| ギャング | いいえ |
| タクト | はい |
| 動作機能 | いいえ |
| 構成（Pole-Throw) | 単極 - 単投 |
| アクチュエータの数 | 1 |

### 電気的特性

| | |
|---|---|
| タクト スイッチの定格電圧 | 12 VDC |

### ボディの特徴

| | |
|---|---|
| ボディのスタイル | 水平 |
| ケースの色 | 黒 |
| アクチュエータの力 | 360 g[12.699 oz] |
| ケースの材質 | 熱可塑性樹脂 |
| アクチュエータのプロファイル | フラッシュ |
| アクチュエータの材質 | ポリイミド |

### 端子の特徴

| | |
|---|---|
| 端子のベース材質 | ステンレス鋼 |
| スイッチ端子のめっき材料 | 銀 |
| タクト スイッチ端子の定格電流 | 50 mA |

### 結線の特徴

| | |
|---|---|
| 結線のタイプ | プリント基板 |

### 機械的アタッチメント

| | |
|---|---|
| タクト スイッチの取り付けのタイプ | サーフェス マウント |
| タクト スイッチの取り付け角度 | 垂直 |

### ハウジングの特徴

| | |
|---|---|
| ロー プロファイル | はい |
| プロセス密閉 | いいえ |

### 寸法

| | |
|---|---|
| スイッチの高さ | .5 mm[.022 in] |

### 使用条件

| | |
|---|---|
| 温度定格 | -30 – 80 °C |

### 実装の特徴

| | |
|---|---|
| 実装方法 | テープおよびリール |

## 製品コンプライアンス

コンプライアンス資料に関しましては、TE.comの製品ページをご覧ください>


| | |
|---|---|
| EU RoHS指令2011/65 / EU | 指令に適合 |
| EU ELV指令2000/53 / EC | 指令に適合 |
| 中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016 | 閾値を超える物質は有りません。 |

| | |
|---|---|
| EU REACH規則（EC）No. 1907/2006 | ECHAによる現在の候補リスト: 2023年1月(233)<br>候補リストの表記: 2023年1月(233)<br>REACH SVHCを含まない |
| ハロゲン含有量 | 低ハロゲンの場合は Br ,Cl,F,I が均質材料あたり 900 ppm 未満であり、又BFR/CFR /PVC　が無いこと |
| はんだ処理能力 | 半田工程に付いては未確認 |

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65 / EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の付属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダンス」URL: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reachに基づいた SVHCを記載しています。

## 適合製品




TE製品番号: 2337234-1
TACT MICRO JB 4.6X4.4X0.55 P3.5 100GF




TE製品番号: 2337234-2
TACT MICRO JB 4.6X4.4X0.55 P3.5 160GF



TE製品番号: 2337234-3
TACT MICRO JB 4.6X4.4X0.55 P3.5 200GF



TE製品番号: 2337224-1
TACT ULTRA TB 2.6X1.6X0.55 160GF



TE製品番号: 2337225-1
TACT ULTRA TB 2.8X1.9X0.6 160GF

## 関連シリーズ | Alcoswitch LPT



タクト スイッチ(52)

## この製品と一緒に購入されている製品




TE製品番号:7-1676966-5
SMW2 120R 5%




TE製品番号:350429-4
03P UMNL PIN HDR ASSY NATL LF





TE製品番号:4-1879501-5
CRGH2512 5% 68R 2W




TE製品番号:2337232-2
TACT MICRO JB 4.8X4.8X0.55 P2.8 160GF




TE製品番号:2337233-1
TACT MICRO JB 4.8X4.8X0.55 P3.7 100GF




TE製品番号:2337233-3
TACT MICRO JB 4.8X4.8X0.55 P3.7 200GF



TE製品番号:2337236-1
TACT MINI GW 5.2X5.2X0.8 100GF



TE製品番号:2337236-3
TACT MINI GW 5.2X5.2X0.8 260GF



TE製品番号:2337242-1
TACT MINI JB 5.2X5.2X0.8 100GF

## 書類

### 製品図面

TACT MICRO JB 4.8X4.8X0.55 P2.8 360GF

英語

### CAD ファイル

**カスタマービューモデル**

ENG_CVM_CVM_2337232-5_B.3d_igs.zip

英語

**カスタマービューモデル**

ENG_CVM_CVM_2337232-5_B.3d_stp.zip

英語

### カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_2337232-5_B.2d_dxf.zip

英語

### 3D モデル

3D

CADファイルをダウンロードすることにより、**利用規約**に同意したこととなります。

### データ シート/カタログ ページ

MCSLPT Family-Low-profile Tactile Switches

英語