

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Dämmerungsschalter IC100kp+, Bluetooth

CCT15494

EAN Code: 3606489524562

Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 IC
Produkt- oder Komponententyp	Programmable twilight switch with time switch function
Kurzbezeichnung des Geräts	IC100kp+
Geräteanwendung	Gebäude
Geliefertes Zubehör	Dämmerungssensor im Freien
Lasttyp	Glühlampe: 2600 W Halogenlampe: 2600 W nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre: 2300 VA seriell-kompensierte Leuchtstoffröhre: 2300 VA Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: 730 VA (80 µF) Kompakt-Leuchtstofflampe: 170 W < 2 W LED-Lampe: 30 W > 2 W LED-Lampe: 200 W
Benutzersprache	Englisch Französisch Russisch Spanisch Italienisch Niederländisch Dänisch Kroatisch Ungarisch Slowenisch Portugiesisch Deutsch Rumänisch Polnisch Schwedisch Norwegisch Finnisch Tschechisch

Zusatzmerkmale

Anzahl der Kanäle	1
Max. Leistungsaufnahme in W	0,8 W standby
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
maximaler Schaltstrom	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Min. Schaltstrom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Ausgangstyp	Potentialfreier Kontakt
Genauigkeit	+/- 0,25 s/Tag 25 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Art und Zusammensetzung der Kontakte	Wechslerkontakt
Maximum number of programming range	84
Funktion verfügbar	Externer Eingang für Überbrückung Feiertage Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung Zeitbegrenztes oder dauerhaftes Deaktivieren der Ein-/Aus-Funktion Vorwahlschalter
Steuerungstyp	Durch Helligkeitserfassung Nach Zeitplan
Steuertastentyp	4 pushbuttons
Displaytyp	Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
Information displayed on mobile app	Betriebsstundenzähler (pro Kanal) Zeit Tag Ausgangskontaktstatus Aktuelles Programm
Zeitverzögerungsbereich	0 - 59 min (EIN) 0 - 59 min (AUS)
Power reserve	10 Jahre
Art der Einstellung	Wöchentliche Programmierung
Einstellung der Lichtstärke	1...99000 lux
Anschlüsse - Klemmen	2 0,5...2,5 mm² Schraubklemmen starr oder flexibel 1 2,5 mm² Schraubklemmen fest oder flexibel mit Hülse
Montagehalterung	TH35 DIN-Schiene entspricht EN 60715
Höhe	92,6 mm
Breite	45 mm
Tiefe	66,7 mm
Produktgewicht	134 g
Überspannungskategorie	Klasse 3
Beschriftung	CE

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Umgebungslufttemperatur für Lagerung / Transport	-30...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	90 %, nicht kondensierend
Schutzart (IP)	IP20
Normen	EN 60669-2-1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm
VPE 1 Breite	10,000 cm
VPE 1 Länge	10,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	247,000 g
VPE 2 Art	S03

VPE 2 Menge	22
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,895 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Nein

Verpackung ohne Kunststoff

Nein

SCIP-Nummer

51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81

EU-RoHS-Richtlinie

[Freistellungskonform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) über dem Schwellwert](#)

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung

[Entsorgungsinformationen](#)

Austauschbare Batterie

Nein

Rücknahme

Ja

WEEE-Kennzeichnung



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.