

## ベースストリップ - DFK-MSTBVA 2,5/14-G-5,08 - 1899252

このPDF文書に表示されているデータはフニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.ja/download>)



ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 320 V, 極数: 14, ピッチ: 5.08 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続

図は10極仕様

### 特長

- 外部: 対応するMSTB 2,5またはFKC 2,5プラグで接続
- 内部: 水平または垂直にはんだ接続
- ハウジング内部は付属のシールで防塵
- デバイス/ハウジングパネルのソケットアッセンブリ
- デバイス内側からハウジングパネルを通じて取付け



### 基本情報

梱包	50 pc
GTIN	 4 017918 186272
1個あたりの重量(梱包を含まない)	9.34 g
関税	85366990
生産国	ポーランド
注意	受注生産(返品不可)

### 技術データ

#### 寸法

長さ	12 mm
ピッチ	5.08 mm
寸法a	66.04 mm
高さ	19 mm
はんだピンの長さ	3.9 mm

#### その他

製品範囲	DFK-MSTBVA 2,5/..-G
絶縁材質グループ	IIIa

## ベースストリップ - DFK-MSTBVA 2,5/14-G-5,08 - 1899252

### 技術データ

#### その他

定格サージ電圧 ( III/3 )	4 kV
定格サージ電圧 ( III/2 )	4 kV
定格サージ電圧 ( II/2 )	4 kV
定格電圧 ( III/3 )	250 V
定格電圧 ( III/2 )	320 V
定格電圧 ( II/2 )	400 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 $I_N$	12 A
最大負荷電流	12 A
絶縁材質	PBT
UL94難燃性クラス	V0
色	緑
極数	14

### 分類

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001283
ETIM 4.0	EC001283
ETIM 5.0	EC001283

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

#### 認証

#### 認証

## ベースストリップ - DFK-MSTBVA 2,5/14-G-5,08 - 1899252

### 認証

#### 認証

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IEC/CE CB Scheme / CCA / EAC / cULus Recognized

#### 防爆認証

#### 提出した認証

#### 認証の詳細

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
標準規格 IN	12 A
定格電圧UN	250 V

IECEE CB Scheme 	
標準規格 IN	12 A
定格電圧UN	250 V

CCA	
標準規格 IN	12 A
定格電圧UN	250 V

EAC		

cULus Recognized		
	B	D
標準規格 IN	12 A	10 A
定格電圧UN	300 V	300 V

### アクセサリ

#### アクセサリ

#### コーディングエレメント

## ベースストリップ - DFK-MSTBVA 2,5/14-G-5,08 - 1899252

### アクセサリ

星型キーイング - CR-MSTB - 1734401



コーディングセクション、ソケットの穴または逆仕様プラグに挿入、色：赤、絶縁材

---

### フィラープラグ

アクセサリ - MSTB-BL - 1755477



キーイングキャップ、仕切り用、ソケットピンに差込み、緑色、絶縁材質

---

### 取付け具

ねじセット - DFK-MSTB-SS - 0708263



ねじセット、機器壁面にソケットを固定、ねじ ( M3 x 10 ) /スプリングワッシャ/ナットで構成

---

### その他の製品


プリント基板用コネクタ - MVSTBR 2,5/14-ST-5,08 - 1792362



プラグ、定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 320 V, 極数: 14, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

---

プリント基板用コネクタ - FKCW 2,5/14-ST-5,08 - 1873773



プラグ、定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 320 V, 極数: 14, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: レッグスプリング接続式, 色: 緑, コンタクト表面: すず

## ベースストリップ - DFK-MSTBVA 2,5/14-G-5,08 - 1899252

### アクセサリ

プリント基板用コネクタ - MSTBC 2,5/14-STZ-5,08 - 1809624



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 320 V, 極数: 14, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: 压着接続, 色: 緑, 電流[A] および接続電線断面積[mm<sup>2</sup>]のデータに対応するメス圧着式コネクタ : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658)。BA = Bandkontakte

プリント基板用コネクタ - MSTBC 2,5/14-ST-5,08 - 1808939



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 320 V, 極数: 14, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: 压着接続, 色: 緑, 電流[A] および接続電線断面積[mm<sup>2</sup>]のデータに対応するメス圧着式コネクタ : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658)。BA = Bandkontakte

プリント基板用コネクタ - MVSTBW 2,5/14-ST-5,08 - 1792870



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 320 V, 極数: 14, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

ベースストリップ - IC 2,5/14-G-5,08 - 1786527



ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 320 V, 極数: 14, ピッチ: 5.08 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続

ベースストリップ - ICV 2,5/14-G-5,08 - 1786064



ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 320 V, 極数: 14, ピッチ: 5.08 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続

## ベースストリップ - DFK-MSTBVA 2,5/14-G-5,08 - 1899252

### アクセサリ

プリント基板用コネクタ - MSTBT 2,5/14-ST-5,08 - 1781108



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 320 V, 極数: 14, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

プリント基板用コネクタ - FRONT-MSTB 2,5/14-ST-5,08 - 1777400



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 320 V, 極数: 14, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

プリント基板用コネクタ - FKCT 2,5/14-ST-5,08 - 1902233



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 320 V, 極数: 14, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: レッグスプリング接続式, 色: 緑, コンタクト表面: すず

プリント基板用コネクタ - QC 1/14-ST-5,08 - 1883828



プラグ, 定格電流: 10 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 630 V, 極数: 14, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: 压接接続QUICKON, 色: 緑, コンタクト表面: すず

プリント基板用コネクタ - MSTBP 2,5/14-ST-5,08 - 1769133



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 320 V, 極数: 14, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

## ベースストリップ - DFK-MSTBVA 2,5/14-G-5,08 - 1899252

### アクセサリ


プリント基板用コネクタ - SMSTB 2,5/14-ST-5,08 - 1826403

プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 320 V, 極数: 14, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず



プリント基板用コネクタ - FKCVR 2,5/14-ST-5,08 - 1874073

プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 320 V, 極数: 14, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: レッグスプリング接続式, 色: 緑, コンタクト表面: すず



プリント基板用コネクタ - MSTB 2,5/14-ST-5,08 - 1757132

プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 320 V, 極数: 14, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず



プリント基板用コネクタ - MSTB 2,5/14-STZ-5,08 - 1764264

プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 320 V, 極数: 14, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず



プリント基板用コネクタ - FKC 2,5/14-ST-5,08 - 1873171


プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 320 V, 極数: 14, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: レッグスプリング接続式, 色: 緑, コンタクト表面: すず





### 図面

## ベースストリップ - DFK-MSTBVA 2,5/14-G-5,08 - 1899252


穴あけ加工図



外形寸法



外形寸法



寸法b: 2.38 mm + (5.08 mm×極数)

寸法c = 寸法b + 7.22 mm