


Merkmale

- Leichte Aluminiumlegierung
- Geeignet für viele Anwendungen
- Strukturelement Typ: Strebenprofil
- Kompatibel mit vielen Systemkomponenten und -verbindern

RS PRO Strebenprofil, 80 x 80 mm, 10mm Nut, 2000 mm

RS Best.-Nr.: 2123299



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS PRO Aluminiumprofile bieten eine modulare Lösung für den Bau von Konstruktionen, Gestellen und Arbeitsplätzen. Eine große Anzahl an Komponenten und Verbindern ermöglicht Ihnen eine Vielzahl von Anwendungen. Das modulare System umfasst verschiedene Profiltypen und Längen von 1 m, 2 m und 3 m mit unterschiedlichen Querschnitten und Nutgrößen im Rastermaß 20 mm bis 90 mm.

Allgemeine Spezifikationen

Strukturelementtyp	Strebenprofil
Anzahl der Nuten	8
Material	Aluminium, eloxiert, Reach & RoHS konform
Farbe	silber
Produktsystem	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotivanwendungen

Mechanische Spezifikationen

Strebenprofil	80 mm x 80 mm
Länge	2000 mm
Nutgröße	10 mm
Masse (G)	4,98 kg/m
Trägheitsmoment (Ix, Iy)	132,62 cm ⁴
Abschnittmodul (Wx, Wy)	33,16 cm ³

Klassifizierung


ECL@ss Version	
UNSPSC Version	

Zulassungen

Normen erfüllt	
Meldungen	

Kompatibles Zubehör für Nut

Best.-Nr.	Artikel
276-8181	RS PRO 099B Verbindungskomponente, Profilverbinder, Strebenprofil für 10 mm, M17
767-5869	RS PRO Verstellbarer Fuß, 40, M12
276-8188	RS PRO Abdeckstreifen für Nutgr. 10 mm für St.Profil 20 mm, L. 2 m, Polypropylen, Grau



Ähnliche Produkte

Parameter	2647837	2647838	2647839	2647841
Marke	RS PRO	RS PRO	RS PRO	RS PRO
Strukturelementtyp	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil
Anzahl der Nuten	4	4	4	3
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	silber	silber	silber	silber
Produktsystem	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen
Strebenprofil	40 x 40 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm
Länge	1000 mm	2000 mm	3000 mm	3000 mm
Nutgröße	10	10	10	10
Masse (G)	1,51 kg/m	1,51 kg/m	1,51 kg/m	1,56 kg/m
Trägheitsmoment (Ix, Iy)	9,06 cm ⁴	9,06 cm ⁴	9,06 cm ⁴	9,69 – 9,08 cm ⁴
Abschnittmodul (Wx, Wy)	4,53 cm ³	4,53 cm ³	4,53 cm ³	4,71 – 4,54 cm ³