



# Vakuumschalter VPEV-W-S-LED-GH

Teilenummer: 152617

FESTO

zur Montage auf G- oder H-Schiene.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Messgröße	Relativdruck
Messverfahren	Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
Druckmessbereich	-0,8 ... -0,2 bar
Betriebsdruck	-1 ... 0 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumtemperatur	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Schaltelementfunktion	Wechsler
Hysterese	0,08 ... 0,2 bar
Max. Ausgangsstrom	2.500 mA
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Elektrischer Anschluss	Stecker M8x1 4-polig
Befestigungsart	wahlweise: mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Einbaulage	beliebig
Pneumatischer Anschluss	M5
Produktgewicht	56 g
Werkstoff Gehäuse	PA PET POM
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Einstellbereich Schwellwerte	-0,8 ... -0,2 bar
Schutzart	IP65
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung