

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Acti9 Vigic C120 - bloc diff. - 3P - 300mA -type AC- instantané

A9N18567W

 Cette option circulaire permet d'éviter 3.837 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gamme                                   | Acti9                                           |
| Nom du produit                          | Acti9 Vigic C120                                |
| Type de produit ou équipement           | Dispositif différentiel résiduel complémentaire |
| Nom de l'appareil                       | Vigic C120                                      |
| Description des pôles                   | 3P                                              |
| [In] courant nominal                    | 125 A                                           |
| Type de réseau                          | CA                                              |
| Sensibilité du différentiel             | 300 mA                                          |
| Temporisation protection différentielle | Instantané                                      |
| Classe de protection différentielle     | Type AC                                         |
| Normes                                  | EN 61009<br>CEI/EN 61009-2-1                    |

### Complémentaires

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Position de l'appareillage dans l'installation    | Sortie<br>Groupe d'arrivées                  |
| Fréquence du réseau                               | 50/60 Hz                                     |
| [Ue] tension assignée d'emploi                    | 230...415 V CA 50/60 Hz                      |
| Technologie de déclenchement sur courant résiduel | Indépendant de la tension                    |
| [Ui] tension assignée d'isolement                 | 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs        | 6 kV se conformer à CEI 60947-2              |
| Mode d'installation                               | Encliquetable                                |
| Support de montage                                | 35 mm DIN rail symétrique                    |
| Raccordement électrique sur disjoncteur           | Par vis                                      |
| Pas de 9 mm                                       | 10                                           |
| Hauteur                                           | 95 mm                                        |
| Largeur                                           | 171 mm                                       |
| Profondeur                                        | 73 mm                                        |
| Poids du produit                                  | 0,5 kg                                       |
| Couleur                                           | Blanc                                        |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie mécanique        | 20000 cycle                                                                      |
| Mode de raccordement          | Borne du type à cage1...35 mm² flexible<br>Borne du type à cage1...50 mm² rigide |
| Longueur de dénudage des fils | 15 mm                                                                            |
| Couple de serrage             | 3,5 N.m                                                                          |

## Environnement

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Degré de protection IP                         | IP20                         |
| Degré de pollution                             | 3 se conformer à CEI 60947-2 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...60 °C                   |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -40...60 °C                  |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet      | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 9,2 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 13,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 25,3 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 531 g   |
| Type d'emballage 2             | S03     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 4,7 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 4 kg CO2 eq. |
|----------------------------------------------------------|--------------|

Use Better



Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Longer



Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

Use Again



Réemballer et réusiner

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Checked &  
repacked by

