Fiche produit
Caractéristiques

VW3A9704
Altivar - conduit métalique pour coffret UL Nema type 1 - IP2 - taille 6



Principales

Gamme de produit	Altivar
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de protection
Type d'accessoires / pièces séparées	Kit de protection IP21
Conformité	Variateur de vitesse ATV630 moteur à 55 kW, surcharge faible 200…240 V Variateur de vitesse ATV630 moteur à 75 kW, surcharge faible 200…240 V Variateur de vitesse ATV630 moteur à 110 kW, surcharge faible 380…480 V Variateur de vitesse ATV630 moteur à 132 kW, surcharge faible 380…480 V Variateur de vitesse ATV630 moteur à 160 kW, surcharge faible 380…480 V Variateur de vitesse ATV630 moteur à 90 kW, surcharge importante 380…480 V Variateur de vitesse ATV630 moteur à 110 kW, surcharge importante 380…480 V Variateur de vitesse ATV630 moteur à 132 kW, surcharge importante 380…480 V Variateur de vitesse ATV610 moteur à 110 kW 380…480 V Variateur de vitesse ATV610 moteur à 132 kW 380…480 V Variateur de vitesse ATV610 moteur à 160 kW 380…480 V Variateur de vitesse ATV930 moteur à 55 kW, surcharge faible 200…240 V Variateur de vitesse ATV930 moteur à 75 kW, surcharge faible 200…240 V Variateur de vitesse ATV930 moteur à 110 kW, surcharge faible 380…480 V Variateur de vitesse ATV930 moteur à 132 kW, surcharge faible 380…480 V Variateur de vitesse ATV930 moteur à 160 kW, surcharge faible 380…480 V Variateur de vitesse ATV930 moteur à 45 kW, surcharge importante 200…240 V Variateur de vitesse ATV930 moteur à 55 kW, surcharge importante 200…240 V Variateur de vitesse ATV930 moteur à 90 kW, surcharge importante 380…480 V Variateur de vitesse ATV930 moteur à 110 kW, surcharge importante 380…480 V Variateur de vitesse ATV930 moteur à 132 kW, surcharge importante 380…480 V
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Variateur de vitesse
Compatibilité de gamme	Easy Altivar 610 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900

Complémentaires

Composition du kit	Notice d'installation Accessoires de fixation Toute partie mécanique y compris plaque pré-découpée pour fixation presse-étoupe
Poids	9 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	31,500 cm
Largeur de l'emballage 1	37,100 cm
Longueur de l'emballage 1	40,500 cm
Poids de l'emballage 1	10,350 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	110,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	201,500 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois