

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

带绝缘垫块的桥接件，用于可切换的桥接件，带绝缘套管，针距: 8.2 mm，位数: 10，颜色: 银色



## 商业数据

订货号	3000417
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z2X
产品关键代码	BE1Z2X
目录页面	页码117 (C-1-2019)
GTIN	4046356574228
单件重量 (含包装)	16.16 g
单件重量 (不含包装)	16.16 g
原产地	IN

# SCBI 10-8,15 ISO - 带绝缘垫块的桥接件

3000417

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3000417>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	螺钉式桥接件
位数	10
针距	8.2 mm

### 电气特性

最大负载电流	24 A
--------	------

### 连接数据

最大负载电流	24 A
--------	------

### 尺寸

针距	8.2 mm
----	--------

### 材料规格

颜色	银色
标识材料	铜缆

### 安装

安装类型	螺钉安装
------	------

# SCBI 10-8,15 ISO - 带绝缘垫块的桥接件

3000417

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3000417>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SCBI 10-8,15 ISO - 带绝缘垫块的桥接件

3000417

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3000417>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

（江宁236信箱）邮编：211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)